



MASTER TL-D Super 80

MASTER TL-D Super 80 15W/830 1SL/25

La lampe MASTER TL-D Super 80 fournit plus de lumens par watt et un meilleur rendu des couleurs que les couleurs TL-D standard. De plus, son taux de mercure est bas. La lampe peut fonctionner dans des luminaires TL-D existants.

Données du produit

Caractéristiques générales		Indice de rendu des couleurs (nom.)	
Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		>80
Durée de vie à 10% de mortalité (nom.)	12000 h	Dépréciation à 2000 h	96 %
Durée de vie moyenne (nom.)	15000 h	LLMF 4000 h Rated	95 %
Durée de vie 50 % de défaillances ballast à réchauffage des électrodes (nom.)	20000 h	Dépréciation à 5000 h	94 %
LSF 2000 h Rated	99 %	LLMF 8000 h Rated	93 %
LSF 4000 h Rated	99 %	LLMF 12000 h Rated	92 %
LSF 6000 h Rated	99 %	LLMF 16000 h Rated	91 %
LSF 8000 h Rated	99 %	LLMF 20000 h Rated	90 %
LSF 12000 h Rated	89 %		
LSF 16000 h Rated	33 %		
LSF 20000 h Rated	2 %		
Photométries et Colorimétries		Caractéristiques électriques	
Code couleur	830 [CCT de 3000 K]	Puissance (valeur nominale)	15.0 W
Flux lumineux (nom.)	1000 lm	Courant lampe (nom.)	0,340 A
Flux lumineux (nominal) (nom.)	1000 lm		
Couleur	Blanc chaud (WW)		
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K		
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	67 lm/W		
		Températures	
		Température de fonctionnement (nom.)	25 °C
		Gestion et gradation	
		Intensité réglable	Oui
		Normes et recommandations	
		Classe énergétique	B


MASTER TL-D Super 80

Taux de mercure (Hg) (nom.)	2,0 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	19 kWh
Données logistiques	
Code de produit complet	871150070279140
Désignation Produit	MASTER TL-D Super 80 15W/830 SLV/25
Code barre produit (EAN)	8711500702791
Code de commande	70279140

Local Code	TLD15W830
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	25
Code industriel (12NC)	927922283014
Poids net (pièce)	56,570 g
ILCOS Code	FD-15/30/1B-E-G13

Mises en garde et sécurité


Schéma dimensionnel




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 15W/830 SLV/25	28 mm	437,4 mm	444,5 mm	442,1 mm	451,6 mm

TL-D 15W/830

Données photométriques



Couleur /830



Couleur /830

MASTER TL-D Super 80

Durée de vie



LDLE_TL-D8_0001-Life expectancy diagram

