



# MASTER TL-D Super 80



## MASTER TL-D Super 80 15W/840 1SL/25

Lyskilden MASTER TL-D Super 80 gir flere lumen per watt og bedre gjengivelse enn TL-D-standardfarger. Den har i tillegg et lavere kvikksølvinnhold. Lyskilden kan brukes i eksisterende TL-D-armaturer.

### Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

### Produktdata


Generell informasjon		lysildestrøm (nom.)		0,335 A	
Sokkelbase	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	<b>Kontroller og dimming</b>			
Referanse for fluksmåling	Sphere	Kan dimmes	Ja		
Levetid til 50 % lystap (nom.)	15 000 time(r)	<b>Mekanikk og innfatning</b>			
<b>Teknisk belysning</b>		Lyspæreform	T8 [26 mm (T8)]		
Fargekode	840 [CCT of 4000K]	<b>Godkjenning og bruksområde</b>			
Lysytelse	1 000 lm	Energieffektivitetsklasse	G		
Fargebetegnelse	Kalldhvit (CW)	Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	1,7 mg		
Kromatisk koordinat X (nom)	0,38	Energiforbruk kWh/1000 t	16 kWh		
Kromatisk koordinat Y (nom)	0,38	EPREL-registreringsnummer	423408		
Korrelert fargetemperatur (nom)	4000 K	<b>Produktdata</b>			
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	67 lm/W	Produktnavn for bestilling	MASTER TL-D Super 80 15W/840 SLV/25		
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	82	Fullstendig produktnavn	MASTER TL-D Super 80 15W/840 1SL/25		
<b>Drift og elektronikk</b>					
Effektforbruk	15,5 W				

# MASTER TL-D Super 80

Full EOC	871150070280740
Lokal kodebeskrivelse	3821266
Bestillingskode	70280740
Materialenr. (12NC)	927922284014
Lokal bestillingskode	3821266
SAP-teller – antall per pakke	1


EAN/UPC – produkt/boks	8711500702807
SAP-teller – pakker per utvendige	25
EAN/UPC – boks	8711500722317

## Målskisse




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 15W/840 SLV/25	28 mm	437,4 mm	444,5 mm	442,1 mm	451,6 mm

## Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 15W/840 SLV/25

## Levetid




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 15W/840 SLV/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 15W/840 SLV/25

# MASTER TL-D Super 80

## Levetid



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 15W/840 SLV/25

