PHILIPS

Lighting



# TL-D consumer products




## TL-D 15W/840 1PP/10

The lamp can be operated in existing TL-D luminaire and is available in a wide range of wattages and colors.

### Warnings and safety

- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute şi eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuşi. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată şi predați punga la unitățile locale de colectare a deşeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

## Catalog de date

| Informaţii generale | |
|---|---|
| **Baza elementului de fixare** | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] |
| **Referinţă de măsurare a fluxului** | Sphere |
| **Durată de viaţă până la eşec de 50% (nom.)** | 15.000 ore |

| Date tehnice lumină | |
|---|---|
| **Cod culoare** | 840 [CCT of 4000K] |
| **Flux luminos** | 1.000 lm |
| **Denumirea culorii** | Alb rece (CW) |
| **Coordonată cromatică X (nom.)** | 0,38 |
| **Coordonată cromatică Y (nom.)** | 0,38 |
| **Temperatură de culoare corelată (nom.)** | 4000 K |
| **Randament luminos (nominal) (nom.)** | 67 lm/W |
| **Indice de redare a culorilor (IRC)** | 82 |

| Funcţionare şi sistem electric | |
|---|---|
| **Consum de curent** | 15,5 W |
| **Curent lampă (nom.)** | 0,335 A |

| Sisteme de comandă şi reglarea intensităţii luminoase | |
|---|---|
| **Cu reglarea intensităţii luminoase** | Da |

| Sistem mecanic şi carcasă | |
|---|---|
| **Formă bec** | T8 [26 mm (T8)] |

| Aprobare şi aplicaţie | |
|---|---|
| **Clasă de eficienţă energetică** | G |
| **Conţinut de mercur (Hg) (nom.)** | 1,7 mg |
| **Consum de energie kWh/1000 h** | 16 kWh |
| **Număr de înregistrare EPREL** | 423409 |


| Date despre produs | |
|---|---|
| **Nume comandă produs** | TL-D 15W/840 1PP/10 |
| **Numele complet al produsului** | TL-D 15W/840 1PP/10 |
| **Full EOC** | 871150062260025 |

# TL-D consumer products

| | |
|---|---|
| **Cod de comandă** | 62260025 |
| **Număr material (12NC)** | 927922284066 |
| **Numărător SAP – Cantitate per pachet** | 1 |
| **EAN/UPC – Produs/Cutie** | 8711500622600 |


| | |
|---|---|
| **Numărător SAP – Pachete per exterior** | 10 |
| **EAN/UPC – Cutie** | 8711500622730 |

## Cote





| Product | D (max) | A (max) | B (max) | B (min) | C (max) |
|---|---|---|---|---|---|
| TL-D 15W/840 1PP/10 | 28 mm | 437,4 mm | 444,5 mm | 442,1 mm | 451,6 mm |

## Date fotometrice





**Spectral Power Distribution Colour - TL-D 15W/840 1PP/10**

## Durată de viață





**Life Expectancy Diagram - TL-D 15W/840 1PP/10**




**Life Expectancy Diagram - TL-D 15W/840 1PP/10**

# TL-D consumer products

## Durată de viață




**Lumen Maintenance Diagram - TL-D 15W/840 1PP/10**

© 2023 Signify Holding Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.