



MASTER TL-D Secura



MASTER TL-D Secura 58W/840 1SL/25

Las lámparas TL-D Secura tiene un recubrimiento protector que retiene el vidrio y los componentes de la lámpara en caso de rotura accidental. La lámpara se puede identificar fácilmente por anillos azules en un extremo. La lámpara tiene un recubrimiento de Surlyn que bloquea los rayos UV. Es compatible con la normativa HACCP.

Advertencias y seguridad

- No adecuada para luminarias cerrada (tal y como indican dos anillos azules)
- Uso recomendado en recomendación con sistema de control de la lámpara de detención automática
- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Referencia de medición de flujo	Sphere
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	15.000 hora(s)

Datos técnicos de la luz	
Código de color	840 [CCT of 4000K]
Flujo luminoso	5.100 lm
Designación de color	Blanco frío (CW)
Coordenada X de cromacidad (Nom)	0,38
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	0,38
Temperatura de color correlacionada (Nom)	4000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	85,5 lm/W
Índice de reproducción cromática (IRC)	80

Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	59,4 W
Corriente de lámpara (nom.)	0,670 A

Controles y regulación	
Regulable	Sí

Mecánicos y de carcasa	
Forma de la bombilla	T8


Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	G
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	1,7 mg
Consumo energético kWh/1000 h	60 kWh

MASTER TL-D Secura

Número de registro EPREL	423411
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	MASTER TL-D Secura 58W/840 SLV/25
Nombre completo del producto	MASTER TL-D Secura 58W/840 1SL/25
Full EOC	871150064018540
Código de pedido	64018540


Código 12NC	927922484076
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500640185
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	25
Embalaje con código EAN/UPC	8711500640192

Plano de dimensiones




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Secura 58W/840 SLV/25	28 mm	1.500,0 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm

Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Secura 58W/840 SLV/25

Vida útil




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Secura 58W/840 SLV/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Secura 58W/840 SLV/25

MASTER TL-D Secura

Vida útil



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Secura 58W/840 SLV/25

