



MASTER TL-D Secura



MASTER TL-D Secura 58W/840 1SL/25

Tässä TL-D-lamput on suojapäällyste, joka pitää lasin ja lampun osat yhdessä myös vahingon sattuessa. Lamppu on helppo tunnistaa toisessa päässä olevista sinisistä renkaista. Käyttökohdealueita ovat kaikki kohteet, joissa lasinsirpaleet haittaavat toimintoja ja voivat vaarantaa tuotteiden tai ihmisten turvallisuuden, kuten esimerkiksi elintarvike- ja panimoteollisuus. Lamput on UV-säteilyä estävä Surlyn-pinnoite. Se noudattaa HACCP-säädöksiä.

Rajoitukset ja turvallisuus

- Ei sovi suljettuihin valaisimiin (josta osoituksena kaksi sinistä rengasta)
- Suositellaan käytettäväksi yhdessä itsekatkaisevan lampun ohjausjärjestelmän kanssa
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 % (nim.)	15 000 tuntia
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	840 [CCT of 4000K]
Valovirta	5 100 lm
Värimerkki	Kylmä valkoinen (CW)
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	0,38
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	0,38
Vastaava värilämpötila (nim.)	4000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	85,5 lm/W


Värintoistoindeksi (CRI)	80
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Virrankulutus	59,4 W
Lampun virta (nim.)	0,670 A
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Mekaaniset tiedot ja runko	
Hehkulampun muoto	T8
Merkinnät ja luokitukset	
Energiatohokkuusluokka	G

MASTER TL-D Secura

Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	1,7 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	60 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	423411
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	MASTER TL-D Secura 58W/840 SLV/25
Koko tuotenimi	MASTER TL-D Secura 58W/840 1SL/25
Full EOC	871150064018540
Paikallisen koodin kuvaus	4921284


Tilauskoodi	64018540
Tuotekoodi (12NC)	927922484076
Paikallinen koodi	4921284
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8711500640185
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	25
EAN/UPC – laatikko	8711500640192

Mittapiirros



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Secura 58W/840 SLV/25	28 mm	1 500,0 mm	1 507,1 mm	1 504,7 mm	1 514,2 mm



Valonjakotiedot



Spectral Power Distribution Colour – MASTER TL-D Secura 58W/840 SLV/25


MASTER TL-D Secura

Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Secura 58W/840 SLV/25

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Secura 58W/840 SLV/25



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Secura 58W/840 SLV/25

