



MASTER TL-D Secura



MASTER TL-D Secura 58W/840 1SL/25

Questa lampada TL-D presenta un rivestimento protettivo che trattiene i frammenti di vetro e i componenti della lampada in caso di rottura accidentale. La lampada è facilmente identificabile tramite un anello blu su un'estremità. Le aree applicative includono tutti i luoghi in cui i frammenti di vetro possono disturbare le attività e influire sulla sicurezza dei prodotti e delle persone, ad esempio il settore degli alimenti e delle bevande. La lampada è caratterizzata da un rivestimento in Teflon. È conforme alle norme HACCP.

Warnings and safety

- Non adatta agli apparecchi per illuminazione chiusi (come indicato da due anelli blu)
- Si raccomanda l'uso in combinazione con un sistema di controllo della lampada ad autointerruzione
- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.
- Per garantire l'integrità del rivestimento, si consiglia vivamente di sostituire le lampade Secura prima o al momento del raggiungimento della durata della lampada specificata (50% di guasti con ciclo di commutazione on/off di 3 ore).

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere
Vita al 50% di guasti (Nom)	15.000 ore
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	840 [CCT of 4000K]
Flusso luminoso	5.100 lm
Designazione colore	Bianco freddo (CW)
Coordinata Y cromaticità (Nom)	0,38
Coordinata cromaticità Y (Nom)	0,38

Temperatura del colore correlata	4000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	85,5 lm/W
Indice di resa cromatica (CRI)	80
Funzionamento e parte elettrica	
Consumo energetico	59,4 W
Corrente lampada (Nom)	0,670 A
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Sì

MASTER TL-D Secura

Meccanica e corpo

Forma lampadina T8 [26 mm (T8)]

Approvazione e applicazione

Classe di efficienza energetica G

Contenuto di mercurio (Hg) (Nom) 1,7 mg

Consumo energetico kWh/1000 h 60 kWh

Numero di registrazione EPREL 423411

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine MASTER TL-D Secura 58W/840 SLV/25

Nome completo prodotto MASTER TL-D Secura 58W/840 1SL/25

Full EOC 871150064018540

Codice d'ordine 64018540

Codice materiale (12NC) 927922484076

Codice locale 5884SEC


Numeratore SAP - Quantità per confezione 1

EAN/UPC - Prodotto/scatola 8711500640185

Numeratore - Confezioni per scatola esterna 25


EAN/UPC - Case 8711500640192

Disegno tecnico



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Secura 58W/840 SLV/25	28 mm	1.500,0 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm



Fotometrie



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Secura 58W/840 SLV/25


MASTER TL-D Secura

Durata



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Secura 58W/840 SLV/25

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Secura 58W/840 SLV/25



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Secura 58W/840 SLV/25

