



MASTER TL-D Secura



MASTER TL-D Secura 58W/840 1SL/25

Esta lâmpada TL-D possui um revestimento de protecção que mantém o vidro e os componentes da lâmpada unidos em caso de quebra accidental. A lâmpada é facilmente identificável através de anéis azuis numa extremidade. As áreas de aplicação são todos os locais onde os fragmentos de vidro podem perturbar as operações e podem ter impacto na segurança dos produtos e das pessoas, como, por exemplo, na indústria alimentar e de bebidas. A lâmpada possui um revestimento em Surlyn que bloqueia a luz UV. Em conformidade com as regras HACCP.

Avisos e Segurança

- Não adequado para luminárias fechadas (conforme indicado pelos dois anéis azuis)
- Utilização recomendada em combinação com sistema de controlo de lâmpada de paragem automática
- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Referência de medição de fluxo	Sphere
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	15.000 h
Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	840 [CCT of 4000K]
Fluxo Luminoso	5.100 lm
Designação da cor	Branco frio (CW)
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	0,38
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	0,38
Temperatura de cor correlacionada	4000 K

Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	85,5 lm/W
Color rendering index (CRI)	80
Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Consumo de Energia	59,4 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	0,670 A
Controlos e regulação	
Regulável	Sim

MASTER TL-D Secura

Características mecânicas e compartimento

Formato da lâmpada T8

Aprovação e aplicação

Classe de Eficiência Energética G

Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.) 1,7 mg

Consumo de energia kWh/1000 h 60 kWh


Número de registo EPREL 423411

Dados do produto

Nome de produto da encomenda MASTER TL-D Secura 58W/840 SLV/25


Nome do produto completo	MASTER TL-D Secura 58W/840 1SL/25
Código do produto completo	871150064018540
Código de encomenda	64018540
N.º material (12NC)	927922484076
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8711500640185
Numerador – Embalagens por caixa exterior	25
EAN/UPC – Caso	8711500640192

Desenho dimensional



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Secura 58W/840 SLV/25	28 mm	1.500,0 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm



Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Secura 58W/840 SLV/25


MASTER TL-D Secura

Vida útil



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Secura 58W/840 SLV/25

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Secura 58W/840 SLV/25



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Secura 58W/840 SLV/25

