



# MASTER TL-D Secura

## MASTER TL-D Secura 58W/840 1SL/25

Denna TL-D ljuskälla har en skyddsbeläggning som håller samman glas- och lampkomponenter om ljuskällan skulle gå sönder. Ljuskällan är lätt att känna igen då den har en blå ring i ena änden. Användningsområden inkluderar alla platser där glassplitter kan störa verksamheten och påverka produkt- och personsäkerhet, exempelvis inom livsmedelsindustrin. Ljuskällan har teflonbeläggning och uppfyller normerna enligt HACCP.

### Produktdata

Allmän information	
Socket	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
Livslängd vid 10 % bortfall (nom)	12000 h
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	15000 h
Livslängd vid 50 % lampbortfall, förvärmning (nom)	20000 h
LSF 2 000 tim specificerat	99 %
LSF 4 000 tim specificerat	99 %
LSF 6 000 tim specificerat	99 %
LSF 8 000 tim specificerat	99 %
LSF 12 000 tim specificerat	89 %
LSF 16 000 tim specificerat	33 %
LSF 20 000 tim specificerat	2 %
Ljusteknik	
Färgkod	840 [ CCT av 4 000 K]
Ljusflöde (nom)	5000 lm
Ljusflöde (märkvärde) (nom)	5000 lm
Färgbeteckning	Kallvit (CW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	85,5 lm/W
Färgåtergivningindex (nom)	85

LLMF 2 000 tim specificerat	96 %
LLMF 4 000 tim specificerat	95 %
LLMF 6 000 tim specificerat	94 %
LLMF 6 000 tim specificerat	93 %
LLMF 12 000 tim specificerat	92 %
LLMF 16 000 tim specificerat	91 %
LLMF 20 000 tim specificerat	90 %
Drift och elektricitet	
Power (Rated) (Nom)	58.5 W
Lampström (nom)	0,670 A
Temperatur	
Temperatur (nom)	25 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbara	Ja
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsetikett (EEL)	A
Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)	2,0 mg


# MASTER TL-D Secura

Energiförbrukning kWh/1 000 tim	68 kWh
<b>UV</b>	
Skadefaktor D/fc (nom)	0,13
<b>Produktdata</b>	
Fullständig produktkod	871150064018540
Beställningsproduktnamn	MASTER TL-D Secura 58W/840 SLV/25
EAN/UPC – Produkt	8711500640185

Beställningsnummer	64018540
E-nummer	8344030
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare – antal förpackningar per kartong	25
Materialnummer (12NC)	927922484076
Nettovikt (stycke)	243,100 g
ILCOS kod	FD-58/40/1B-E-G13

## Varning och Säkerhet

### Måttskiss





#### Product

MASTER TL-D Secura 58W/840 SLV/25

#### TL-D 58W/840 Secura

### Fotometriska data




#### Ljutfärg Secura /840


#### Ljutfärg Secura /840

# MASTER TL-D Secura

## Livslängd



LDLE\_TL-D8SE\_0002-Life expectancy diagram



LDLM\_TL-D8SE\_0001-Lumen maintenance diagram

