



MASTER TL-D Super 80



MASTER TL-D Super 80 23W/830 1SL/25

MASTER TL-D Super 80 mit 26 mm Röhrendurchmesser bietet eine hohe Effizienz (lm/W) mit sehr guter Farbwiedergabe. Die Lampe kann in allen existierenden Leuchten mit TL-D Lampen eingesetzt werden.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Betrieb und Elektrik	
Sockel	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Energieverbrauch	23,4 W
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Lampenstrom (Nom)	0,295 A
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	15.000 Stunde(n)	Lichtregelung und Dimmen	
Lichttechnische Daten		Dimmbar	Ja
Farbcode	830 [CCT of 3000K]	Mechanik und Gehäuse	
Lichtstrom	2.020 lm	Kolbenform	T8 [26 mm (T8)]
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Genehmigung und Anwendung	
Farbkoordinate X (Nom)	0,44	Energieeffizienzklasse	G
Farbkoordinate Y (nom.)	0,403	Quecksilbergehalt (Nom)	1,7 mg
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K	Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	24 kWh
Nennlichtausbeute (nom.)	89 lm/W	EPREL Registrierungsnummer	423412
Farbwiedergabeindex (CRI)	82		

MASTER TL-D Super 80

Produktdaten	
Bestell-Produktname	MASTER TL-D Super 80 23W/830 SLV/25
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER TL-D Super 80 23W/830 1SL/25
Gesamt-Produktcode	871150055863340
Bestellcode	55863340
Material-Nr. (12NC)	927922583014


Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500558633
Zähler – Pakete pro Außenkarton	25
EAN Umverpackung	8711500558640

Abmessungsskizzen




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 23W/830 SLV/25	28 mm	970,0 mm	977,1 mm	974,7 mm	984,2 mm

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 23W/830 SLV/25

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 23W/830 SLV/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 23W/830 SLV/25

MASTER TL-D Super 80

Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 23W/830 SLV/25

