



# MASTER TL-D Super 80



## MASTER TL-D Super 80 23W/830 1SL/25

La lampada MASTER TL-D Super 80 offre più lumen per watt e migliore resa dei colori rispetto alle lampade TL-D Standard Colors. Inoltre, presenta un contenuto di mercurio inferiore. La lampada può essere utilizzata su apparecchi TL-D esistenti.

### Warnings and safety

- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

### Dati del prodotto


| Informazioni generali                     |                                 | Corrente lampada (Nom)           |                                     |
|-------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| Attacco                                   | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] | 0,295 A                          |                                     |
| Riferimento per la misurazione del flusso | Sphere                          | Controlli e dimmerazione         |                                     |
| Vita al 50% di guasti (Nom)               | 15.000 ore                      | Dimmerabile                      | Si                                  |
| Dati tecnici di illuminazione             |                                 | Meccanica e corpo                |                                     |
| Codice colore                             | 830 [CCT of 3000K]              | Forma lampadina                  | T8 [26 mm (T8)]                     |
| Flusso luminoso                           | 2.020 lm                        | Approvazione e applicazione      |                                     |
| Designazione colore                       | Bianco caldo (WW)               | Classe di efficienza energetica  | G                                   |
| Coordinata Y cromaticità (Nom)            | 0,44                            | Contenuto di mercurio (Hg) (Nom) | 1,7 mg                              |
| Coordinata cromatica Y (Nom)              | 0,403                           | Consumo energetico kWh/1000 h    | 24 kWh                              |
| Temperatura del colore correlata          | 3000 K                          | Numero di registrazione EPREL    | 423412                              |
| Efficienza luminosa (specificata) (Nom)   | 89 lm/W                         | Dati del prodotto                |                                     |
| Indice di resa cromatica (CRI)            | 82                              | Nome prodotto ordine             | MASTER TL-D Super 80 23W/830 SLV/25 |
| Funzionamento e parte elettrica           |                                 | Nome completo prodotto           | MASTER TL-D Super 80 23W/830 1SL/25 |
| Consumo energetico                        | 23,4 W                          |                                  |                                     |

# MASTER TL-D Super 80

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Full EOC                                 | 871150055863340 |
| Descrizione codice locale                | 2383NG          |
| Codice d'ordine                          | 55863340        |
| Codice materiale (12NC)                  | 927922583014    |
| Codice locale                            | 2383NG          |
| Numeratore SAP - Quantità per confezione | 1               |


|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| EAN/UPC - Prodotto/scatola                  | 8711500558633 |
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 25            |
| EAN/UPC - Case                              | 8711500558640 |

## Disegno tecnico




| Product                             | D (max) | A (max)  | B (max)  | B (min)  | C (max)  |
|-------------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| MASTER TL-D Super 80 23W/830 SLV/25 | 28 mm   | 970,0 mm | 977,1 mm | 974,7 mm | 984,2 mm |

## Fotometrie




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 23W/830 SLV/25

## Durata




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 23W/830 SLV/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 23W/830 SLV/25

MASTER TL-D Super 80

Durata



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 23W/830 SLV/25

