



MASTER TL ECO

MASTER TL-D Eco 16W/865 1SL/25

El tubo fluorescente PHILIPS MASTER TL-D Eco ofrece la misma potencia lumínica que un tubo fluorescente tradicional y, al mismo tiempo, utiliza menos energía, gracias al uso de fósforos específicos y un relleno de gas especial. Las áreas de aplicación son escuelas, oficinas, edificios gubernamentales y entornos de atención sanitaria.

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para su reciclaje. No utilice una aspiradora.

Datos del producto


Información general		Controles y regulación	
Base del casquillo	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Regulable	Sí
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	15.000 hora(s)		
Datos técnicos de la luz		Mecánicos y de carcasa	
Código de color	865 [CCT of 6500K]	Forma de la bombilla	T8 [26 mm (T8)]
Flujo luminoso	1.225 lm		
Designación de color	Luz natural fría	Aprobación y aplicación	
Temperatura de color correlacionada (Nom)	6500 K	Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	2,0 mg
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	72 lm/W	Consumo energético kWh/1000 h	20 kWh
Índice de reproducción cromática (IRC)	>80		
Operativos y eléctricos		Datos de producto	
Consumo de energía	15,7 W	Nombre de producto del pedido	MASTER TL-D Eco 16W/865 SLV/25
Corriente de lámpara (nom.)	0,380 A	Nombre completo del producto	MASTER TL-D Eco 16W/865 1SL/25
		Full EOC	871150026871640
		Código de pedido	26871640
		Código 12NC	927922886515
		Cantidad por paquete	1

MASTER TL ECO


EAN/UPC - Producto/Caja	8711500268716
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	25
Embalaje con código EAN/UPC	8711500268723

Plano de dimensiones

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Eco 16W/865 SLV/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604,0 mm




Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Eco 16W/865 SLV/25

Vida útil



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Eco 16W/865 SLV/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Eco 16W/865 SLV/25

MASTER TL ECO

Vida útil



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Eco 16W/865 SLV/25

