



# MASTER TL-D Super 80



## MASTER TL-D Super 80 38W/840 1SL/25

Lampa MASTER TL-D Super 80 asigură o valoare lumen/watt mai mare și o redare a culorii mai bună în comparație cu culorile TL-D standard. În plus, are un conținut redus de mercur. Lampa poate funcționa în corpurile de iluminat TL-D existente.

### Warnings and safety

- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

### Catalog de date

|                                            |                                 |                                                              |                                     |         |
|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|
| <b>Informații generale</b>                 |                                 | <b>Curent lampă (nom.)</b>                                   |                                     | 0,430 A |
| Baza elementului de fixare                 | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] | <b>Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase</b> |                                     |         |
| Referință de măsurare a fluxului           | Sphere                          | Cu reglarea intensității luminoase                           | Da                                  |         |
| Durată de viață până la eșec de 50% (nom.) | 15.000 ore                      | <b>Sistem mecanic și carcasă</b>                             |                                     |         |
| <b>Date tehnice lumină</b>                 |                                 | Formă bec                                                    | T8 [26 mm (T8)]                     |         |
| Cod culoare                                | 840 [CCT of 4000K]              | <b>Aprobare și aplicație</b>                                 |                                     |         |
| Flux luminos                               | 3.300 lm                        | Clasă de eficiență energetică                                | G                                   |         |
| Denumirea culorii                          | Alb rece (CW)                   | Conținut de mercur (Hg) (nom.)                               | 1,7 mg                              |         |
| Coordonată cromatică X (nom.)              | 0,38                            | Consum de energie kWh/1000 h                                 | 39 kWh                              |         |
| Coordonată cromatică Y (nom.)              | 0,38                            | Număr de înregistrare EPREL                                  | 423433                              |         |
| Temperatură de culoare corelată (nom.)     | 4000 K                          | <b>Date despre produs</b>                                    |                                     |         |
| Randament luminos (nominal) (nom.)         | 88 lm/W                         | Nume comandă produs                                          | MASTER TL-D Super 80 38W/840 SLV/25 |         |
| Indice de redare a culorilor (IRC)         | 81                              | Numele complet al produsului                                 | MASTER TL-D Super 80 38W/840 1SL/25 |         |
| <b>Funcționare și sistem electric</b>      |                                 |                                                              |                                     |         |
| Consum de curent                           | 38,2 W                          |                                                              |                                     |         |

# MASTER TL-D Super 80

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Full EOC                             | 871150055883140 |
| Cod de comandă                       | 55883140        |
| Număr material (12NC)                | 927923584014    |
| Numărător SAP – Cantitate per pachet | 1               |
| EAN/UPC – Produs/Cutie               | 8711500558831   |


|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Numărător SAP – Pachete per exterior | 25            |
| EAN/UPC – Cutie                      | 8711500558848 |

## Cote




| Product                                | D (max) | A (max)    | B (max)    | B (min)    | C (max)    |
|----------------------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|
| MASTER TL-D Super 80<br>38W/840 SLV/25 | 28 mm   | 1.047,0 mm | 1.054,1 mm | 1.051,7 mm | 1.061,2 mm |

## Date fotometrice




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 38W/840 SLV/25

## Durată de viață



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 38W/840 SLV/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 38W/840 SLV/25

# MASTER TL-D Super 80

## Durată de viață



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 38W/840 SLV/25

