



MASTER TL-D Super 80



MASTER TL-D Super 80 38W/840 1SL/25

MASTER TL-D Super 80 ger mer lumen per watt samt bättre färgåtergivning än TL-D-standardfärger. Den har dessutom ett lägre kvicksilverinnehåll. Ljuskällan kan användas i befintliga TL-D-armaturer.

Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata

Allmän information	
Sockel	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	15 000 h
Ljusteknik	
Färgkod	840 [CCT of 4000K]
Ljusflöde	3 300 lm
Färgbeteckning	Kallvit (CW)
Kromaticitetskoordinat X (nom)	0,38
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,38
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	88 lm/W
Färgåtergivningsindex	81
Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	38,2 W


Lampström (nom)	0,430 A
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja
Mekanik och armaturhus	
Lampform	T8 [26 mm (T8)]
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	G
Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)	1,7 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	39 kWh
EPREL-registreringsnummer	423433
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MASTER TL-D Super 80 38W/840 SLV/25
Fullständigt produktnamn	MASTER TL-D Super 80 38W/840 1SL/25

MASTER TL-D Super 80

Full EOC	871150055883140
Beskrivning av lokal kod	8343750
Beställningsnummer	55883140
Materialnummer (12NC)	927923584014
Lokal kod	8343750
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1


EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500558831
Räknare - antal förpackningar per kartong	25
EAN/UPC - Hölje	8711500558848

Måttskiss




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80	28 mm	1 047,0 mm	1 054,1 mm	1 051,7 mm	1 061,2 mm
38W/840 SLV/25					

Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 38W/840 SLV/25

Livslängd




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 38W/840 SLV/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 38W/840 SLV/25

MASTER TL-D Super 80

Livslängd



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 38W/840 SLV/25

