



# MASTER TL-D HF Super 80



## MASTER TL-D HF Super 80 16W/840 1SL/25

La lampada MASTER TL-D HF Super 80 offre più lumen per watt e migliore resa dei colori rispetto alle lampade TL-D Standard Colors. Inoltre, presenta un contenuto di mercurio inferiore. La lampada è progettata per il funzionamento su reattori elettronici speciali ad alta frequenza. Non è intesa per l'uso generale.

### Warnings and safety

- Da utilizzare con un alimentatore elettronico speciale
- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

### Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere

Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	840 [CCT of 4000K]
Flusso luminoso	1.400 lm
Designazione colore	Bianco freddo (CW)
Coordinata Y cromaticità (Nom)	0,38
Coordinata cromatica Y (Nom)	0,38
Temperatura del colore correlata	4000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	87,5 lm/W
Indice di resa cromatica (CRI)	82

Funzionamento e parte elettrica	
Consumo energetico	16,5 W
Corrente lampada (Nom)	0,255 A

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Si

Meccanica e corpo	
Forma lampadina	T8


Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	G
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	1,7 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	17 kWh

# MASTER TL-D HF Super 80

Numero di registrazione EPREL	423437
<b>Dati del prodotto</b>	
Nome prodotto ordine	MASTER TL-D HF Super 80 16W/840 SLV/25
Nome completo prodotto	MASTER TL-D HF Super 80 16W/840 1SL/25
Full EOC	871150063147340
Descrizione codice locale	1684NG


Codice d'ordine	63147340
Codice materiale (12NC)	927924084023
Codice locale	1684NG
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500631473
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	25
EAN/UPC - Case	8711500631480

## Disegno tecnico



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D HF Super 80 16W/840 SLV/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm



## Fotometrie



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D HF Super 80 16W/840 SLV/25


# MASTER TL-D HF Super 80

## Durata



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D HF Super 80 16W/840 SLV/25

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D HF Super 80 16W/840 SLV/25



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D HF Super 80 16W/840 SLV/25

