



MASTER TL-D HF Super 80

MASTER TL-D HF Super 80 32W/840 1SL/25

La lampe MASTER TL-D HF Super 80 fournit plus de lumens par watt et un meilleur rendu des couleurs que les couleurs standards TL-D. De plus, son taux de mercure est bas. La lampe est conçue pour fonctionner sur des ballasts électroniques spéciaux à haute fréquence. Elle n'est pas destinée à un usage général.

Données du produit

Caractéristiques générales		
Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	
Durée de vie 50 % de défaillances ballast à réchauffage des électrodes (nom.)	20000 h	
Description du système	Haute fréquence [Haute fréquence (HF)]	
LSF Preheat 2000 h Rated	99 %	
LSF Preheat 4000 h Rated	99 %	
LSF Preheat 6000 h Rated	99 %	
LSF Preheat 8000 h Rated	99 %	
LSF Preheat 16000 h Rated	95 %	
LSF Preheat 20000 h Rated	50 %	
Dépréciation à 2000 h		96 %
LLMF 4000 h Rated		95 %
Dépréciation à 5000 h		94 %
LLMF 8000 h Rated		93 %
LLMF 12000 h Rated		92 %
LLMF 16000 h Rated		91 %
LLMF 20000 h Rated		90 %
Photométries et Colorimétries		
Code couleur	840 [CCT de 4000K]	
Flux lumineux (nom.)	3200 lm	
Flux lumineux (nominal) (nom.)	3200 lm	
Couleur	Blanc brillant (CW)	
Température de couleur proximale (nom.)	4000 K	
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	100 lm/W	
Indice de rendu des couleurs (nom.)	>80	
Caractéristiques électriques		
Puissance (valeur nominale)	32.0 W	
Courant lampe (nom.)	0,255 A	
Températures		
Température de fonctionnement (nom.)	25 °C	
Gestion et gradation		
Intensité réglable	Oui	
Normes et recommandations		
Classe énergétique	A+	


MASTER TL-D HF Super 80

Taux de mercure (Hg) (nom.)	2,0 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	38 kWh
Données logistiques	
Code de produit complet	871150063153440
Désignation Produit	MASTER TL-D HF Super 80 32W/840 SLV/25
Code barre produit (EAN)	8711500631534

Code de commande	63153440
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	25
Code industriel (12NC)	927924584023
Poids net (pièce)	135,000 g
ILCOS Code	FDH-32/40/1B-L/P-G13-26/1200

Mises en garde et sécurité

Schéma dimensionnel





Product

MASTER TL-D HF Super 80 32W/840 SLV/25

TL-D HF 32W/840

Données photométriques





Couleur /840

Couleur /840


MASTER TL-D HF Super 80

Durée de vie



LDLE_TL-D8HF_0001-Life expectancy diagram

LDLE_TL-D8HF_0002-Life expectancy diagram



LDLM_TL-D8HF_0001-Lumen maintenance diagram

