



MASTER TL-D HF Super 80

MASTER TL-D HF Super 80 32W/840 1SL/25

De MASTER TL-D HF Super 80-lamp levert meer lumen per watt en een betere kleurweergave dan de standaard TL-D-kleuren. Verder heeft hij een lagere kwikinhoud. De lamp is ontworpen om te werken op speciale hoogfrequente elektronische VSA's. Hij is niet bestemd voor algemeen gebruik.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Levensduur tot 50% uitval voorverwarmd (nom.)	20000 h
Systeembeschrijving	Hoogfrequent [High Frequency (HF)]
LSF voorvrw 2kh vlg spec,3h	99 %
LSF voorvrw 4kh vlg spec,3h	99 %
LSF voorvrw 6kh vlg spec,3h	99 %
LSF voorvrw 8kh vlg spec,3h	99 %
LSF voorvrw 16kh vlg spec,3h	95 %
LSF voorvrw 20kh v spec,3h	50 %
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K (841)]
Lichtstroom (nom.)	3200 lm
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	3200 lm
Kleuraanduiding	Koel Wit (CW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	100 lm/W
Kleurweergave-index (nom.)	>80
Lm-beh.fact 2kh vlg specs	96 %

Lm-beh.fact 4kh vlg specs	95 %
Lm-beh.fact 6kh vlg specs	94 %
Lm-beh.fact 8kh vlg specs	93 %
Lm-beh.fact 12kh vlg specs	92 %
Lm-beh.fact 16kh vlg specs	91 %
Lm-beh.fact 20kh vlg specs	90 %

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Power (Rated) (Nom)	32.0 W
Lampstroom (nom.)	0,255 A

Temperatuur

Ontwerptemperatuur (nom.)	25 °C
---------------------------	-------

Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Ja
---------	----

Goedkeuring en Toepassing

Energie-efficiëntielabel (EEL)	A+
Kwikhoud (Hg) (nom.)	2,0 mg


MASTER TL-D HF Super 80

Energieverbruik kWh/1000 uur	38 kWh
Productgegevens	
Volledige productcode	871150063153440
Productnaam voor bestelling	MASTER TL-D HF Super 80 32W/840 SLV/25
EAN/UPC - Product	8711500631534
Bestelcode	63153440

Navigator - Aantal per pak	1
Navigator - Dozen per buitendoos	25
Materiaalnr. (12NC)	927924584023
Netto gewicht (per stuk)	135,000 g
ILCOS Code	FDH-32/40/1B-L/P-G13-26/1200

Waarschuwingen en veiligheid

Maatschets





TL-D HF 32W/840

Product

MASTER TL-D HF Super 80 32W/840 SLV/25

Fotometrische gegevens




Lichtkleur /840

Lichtkleur /840


MASTER TL-D HF Super 80

Levensduur



LDLE_TL-D8HF_0001-Life expectancy diagram

LDLE_TL-D8HF_0002-Life expectancy diagram



LDLM_TL-D8HF_0001-Lumen maintenance diagram

