T8 estándar

F32T8/TL865/ALTO 25PK

Las lámparas Philips T8 son soluciones de iluminación de bajo consumo.

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Funciones	ALTO® (ALTO)

Información técnica sobre la luz	
Código de color	TL865 [CCT of 6500K (865)]
Flujo luminoso	2.750 lm
Designación de color	TL865
Temperatura de color correlacionada	6500 K
Índice de producción de color (IRC)	80

Operación y aspectos eléctricos	
Consumo de energía	32 W

Mecánica y carcasa	
Forma del foco	T8

Aprobación y aplicación	
Producto de ahorro de energía	Ahorro de energía
Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	2,0 mg

Información del producto	
Nombre del producto del pedido	F32T8/TL865/ALTO 25PK
Nombre del producto completo	F32T8/TL865/ALTO 25PK
Full EOC	871869674553300
Código del pedido	927925486501
N.° de material (12NC)	927925486501
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8718696745533
Numerador: paquetes por caja externa	25
EAN/UPC - Caja	8718696745540

T8 estándar

Plano de dimensiones



Product
F32T8/TL865/ALTO 25PK

© 2023 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.