



TL5 Essential HE Super 80

TL5 Essential 14W/840 1SL/40

A lâmpada Philips TL5 Essential Super80 é uma nova lâmpada fluorescente que proporciona aos usuários finais uma solução de iluminação estética e miniaturizada com alta confiabilidade a baixo preço.

Avisos e Segurança

- 20.000 horas de vida com reator tipo partida programada compatível com ENEC.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	G5
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Dados técnicos de luz	
Código da cor	840 [CCT of 4000K]
Fluxo luminoso	1.350 lm
Designação da cor	Luz natural fria (CW)
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	4000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	88 lm/W
Color rendering index (CRI)	82
Dados elétricos e de operação	
Consumo de energia	14,3 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	0,170 A
Controles e dimerização	
Regulável	Não


Dados mecânicos e de compartimento	
Forma da lâmpada	T5
Aprovação e aplicação	
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	2,0 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	15 kWh
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	TL5 Essential 14W/840 1SL/40
Nome do produto completo	TL5 Essential 14W/840 1SL/40
Full EOC	871150057033855
Descrição do código local	LAMPADA FLUOR TUBULAR TL5-14W-ESS/840
Código de encomenda	927925984058
Nº do material (12NC)	927925984058
Código local	TL5-14W-ESS/840
Numerador — Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - produto/caixa	8711500570338
Numerador SAP — Embalagens por exterior	40

TL5 Essential HE Super 80

EAN/UPC – caixa


8711500570345

Desenho dimensional



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL5 Essential 14W/840 1SL/40	17,0 mm	549,0 mm	556,1 mm	553,7 mm	563,2 mm

Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - TL5 Essential 14W/840 1SL/40

