



TL5 Essential HE Super 80

TL5 Essential 14W/865 1SL/40

A lâmpada Philips TL5 Essential Super80 é uma nova lâmpada fluorescente que proporciona aos usuários finais uma solução de iluminação estética e miniaturizada com alta confiabilidade a baixo preço.

Avisos e Segurança

- 20.000 horas de vida com reator tipo partida programada compatível com ENEC.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	G5
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Dados técnicos de luz	
Código da cor	865 [CCT of 6500K]
Fluxo luminoso	1.260 lm
Designação da cor	Luz natural
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	6500 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	84 lm/W
Color rendering index (CRI)	82
Dados elétricos e de operação	
Consumo de energia	14 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	0,170 A
Controles e dimerização	
Regulável	Não


Dados mecânicos e de compartimento	
Forma da lâmpada	T5 [16 mm (T5)]
Aprovação e aplicação	
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	2,0 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	15 kWh
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	TL5 Essential 14W/865 1SL/40
Nome do produto completo	TL5 Essential 14W/865 1SL/40
Full EOC	871150057035255
Descrição do código local	LAMPADA FLUOR TUBULAR TL5-14W-ESS/865
Código de encomenda	927925986558
Nº do material (12NC)	927925986558
Código local	TL5-14W-ESS/865
Numerador — Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - produto/caixa	8711500570352
Numerador SAP — Embalagens por exterior	40

TL5 Essential HE Super 80

EAN/UPC – caixa


8711500570369

Desenho dimensional



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL5 Essential 14W/865 1SL/40	17,0 mm	549,0 mm	556,1 mm	553,7 mm	563,2 mm

Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - TL5 Essential 14W/865 1SL/40

