



MASTER TL5 Eficiență Înaltă

MASTER TL5 HE 14W/830 1SL/40

Această lampă TL5 (diametru tub 16 mm) are un randament luminos ridicat, ceea ce determină un consum mic de energie. Lampa TL5 High Efficiency asigură o menținere excelentă a fluxului luminos și o bună redare a culorii. Zonele de aplicație: birouri, industrie, clădiri publice și guvernamentale, școli, spitale și iluminatul interior al arenelor sportive.

Catalog de date

General Information	
Baza elementului de fixare	G5 [G5]
Viață până la defectare 50% preîncălzire (nom.)	24000 h
Caracteristici	na [Not Applicable]
Descriere sistem	Eficiență Înaltă
Marcaj rezistență impact minge	99 %
Cablu	99 %
Accesorii montaj plafon fals	99 %
Circuit	99 %
Timp încălzire 60% flux lum.	97 %
Temperatura ambientală	84 %

Light Technical	
Cod culoare	830 [CCT de 3000 K]
Flux luminos (nom.)	1350 lm
Flux luminos (nominal) (nom.)	1200 lm
Denumirea culorii	Alb cald (WW)
Randament luminos (la nr. max. de lumeni, nominal) (nom.)	99 lm/W
Temperatură de culoare corelată (nom.)	3000 K

Randament luminos (nominal) (nom.)	86 lm/W
Indice de redare a culorii (max.)	85
Indice de redare a culorii (min.)	80
Indice de redare a culorii (nom.)	>80
LLMF 2000h Rated, horiz.	96 %
LLMF 4000h nominal, oriz.	95 %
LLMF 6000h nominal, oriz.	94 %
LLMF 8000h nominal, oriz.	93 %
LLMF 12000h nominal, oriz.	92 %
LLMF 16000h nominal, oriz.	91 %
LLMF 20000h nominal, oriz.	90 %

Operating and Electrical	
Putere consumată (W) (Nom)	14 W
Curent lampă (nom.)	0,165 A

Temperature	
Temperatură de proiectare (nom.)	35 °C

MASTER TL5 Eficiență Înaltă

Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase	Da
------------------------------------	----

Mechanical and Housing

Informații bază element fixare	Placa Verde
--------------------------------	-------------

Approval and Application

Etichetă de eficiență energetică (EEL)	A+
Conținut de mercur (Hg) (nom.)	1,4 mg
Consum de energie kWh/1000 h	15 kWh


Product Data

Cod complet produs	871150063938755
--------------------	-----------------

Nume comandă produs	MASTER TL5 HE 14W/830 SLV/40
EAN/UPC - Produs	8711500639387
Cod de comandă	63938755
Numărător - Cantitate per pachet	1
Numărător - Pachete per cutie exterioră	40
Material nr. (12NC)	927926083055
Greutate netă (bucată)	52,000 g
ILCOS Code	FDH-14/30/1B-L/P-G5-16/550

Warnings and safety


Cote




TL5 14W/830/GP HE

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE 14W/830 SLV/40	17 mm	549,0 mm	556,1 mm	553,7 mm	563,2 mm

Date fotometrice




Culoare lumina /830



Culoare lumina /830

MASTER TL5 Eficiență Înaltă

Durată de viață



LDLE_TL5-HE8_0002-Life expectancy diagram

