



MASTER TL5 HE



MASTER TL5 HE 14W/830 1SL/40

Denna TL5-ljuskälla med en diameter på 16 mm har ett högt ljusutbyte, vilket ger en låg energiförbrukning. Den högeffektiva TL5-ljuskällan ger utmärkt bibehållet ljusflöde och bra färgåtergivning. Användningsområdena är kontor, industri, offentliga byggnader och myndighetsbyggnader, skolor, sjukhus och sportbelysning inomhus.

Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en ljuskälla går sönder. Om en ljuskälla går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata

Allmän information	
Socket	G5 [G5]
Egenskaper	na [Not Applicable]
Mätreferens för ljusflöde	Sphere

Ljusteknik	
Färgkod	830 [CCT of 3000K]
Ljusflöde	1 200 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Kromaticitetskoordinat X (nom)	0,44
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,403
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	86 lm/W
Färgåtergivningsindex	82

Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	14,0 W

Lampström (nom)	0,165 A
-----------------	---------

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja

Mekanik och armaturhus	
Lampform	T5 [16 mm (T5)]

Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	G
Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)	1,2 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	14 kWh
EPREL-registreringsnummer	423443


Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MASTER TL5 HE 14W/830 SLV/40
Fullständigt produktnamn	MASTER TL5 HE 14W/830 1SL/40

MASTER TL5 HE

Full EOC	871150063938755
Beskrivning av lokal kod	8343002
Beställningsnummer	63938755
Materialnummer (12NC)	927926083055
Lokal kod	8343002
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1


EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500639387
Räknare - antal förpackningar per kartong	40
EAN/UPC - Hölje	8711500867469

Måttskiss




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE 14W/830 SLV/40	17 mm	549,0 mm	556,1 mm	553,7 mm	563,2 mm

Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE 14W/830 SLV/40

Livslängd



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 14W/830 SLV/40



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 14W/830 SLV/40

MASTER TL5 HE

Livslängd



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE 14W/830 SLV/40

