

MASTER TL5 HE



MASTER TL5 HE 14W/840 UNP/40

Die hocheffiziente MASTER TL5 HE mit 16 mm Röhrendurchmesser bietet exzellente Lichtstromstabilität und gute Farbwiedergabe. Anwendungsbereiche sind Büroräume, Industrie, öffentlich Gebäude, Schulen und Krankenhäuser.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Lampenstrom (Nom)	
Socket	G5 [G5]		0,165 A
Eigenschaften	na [Not Applicable]	Lichtregelung und Dimmen	
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Dimmbar	Ja
Lichttechnische Daten		Mechanik und Gehäuse	
Farbcode	840 [CCT of 4000K]	Kolbenform	T5 [16 mm (T5)]
Lichtstrom	1.200 lm	Genehmigung und Anwendung	
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)	Energieeffizienzklasse	G
Farbkoordinate X (Nom)	0,38	Quecksilbergehalt (Nom)	1,2 mg
Farbkoordinate Y (nom.)	0,38	Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	14 kWh
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K	EPREL Registrierungsnummer	423445
Nennlichtausbeute (nom.)	86 lm/W	Produktdaten	
Farbwiedergabeindex (CRI)	80	Bestell-Produktname	MASTER TL5 HE 14W/840 UNP/40
Betrieb und Elektrik		Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER TL5 HE 14W/840 UNP/40
Energieverbrauch	14,0 W	Gesamt-Produktcode	871150061066955

MASTER TL5 HE

Bestellcode	61066955
Material-Nr. (12NC)	927926084018
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500610669

Zähler - Pakete pro Außenkarton	40
EAN Umverpackung	8711500634320

Abmessungsskizzen





Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE 14W/840 UNP/40	17 mm	549,0 mm	556,1 mm	553,7 mm	563,2 mm

Photometrische Daten

Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE 14W/840 UNP/40

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 14W/840 UNP/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 14W/840 UNP/40

MASTER TL5 HE

Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE 14W/840 UNP/40

