



MASTER TL5 Haute Efficacité (HE)



MASTER TL5 HE 14W/840 UNP/40

La lampe TL5 (diamètre de tube de 16 mm) présente un rendement lumineux élevé qui se traduit par une consommation d'énergie réduite. La lampe TL5 Haut Rendement offre un excellent maintien du flux et un bon rendu des couleurs. Les domaines d'applications sont les bureaux, les locaux industriels, les bâtiments publics et gouvernementaux, les hôpitaux et l'éclairage sportif à l'intérieur

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Informations générales	
Culot	G5 [G5]
Caractéristiques	na [Not Applicable]
Référence de mesure de flux	Sphere

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	840 [CCT of 4000K]
Flux lumineux	1 200 lm
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)
Coordonnée chromatique X	0,38
Coordonnée chromatique Y	0,38
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	86 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	80

Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	14,0 W
Courant lampe (nom.)	0,165 A

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui

Mécanique et boîtier	
Forme de la lampe	T5 [16 mm (T5)]


Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	G
Taux de mercure (Hg) (nom.)	1,2 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	14 kWh

MASTER TL5 Haute Efficacité (HE)

Numéro d'enregistrement EPREL	423445
Données du produit	
Nom du produit de la commande	MASTER TL5 HE 14W/840 UNP/40
Nom de produit complet	MASTER TL5 HE 14W/840 UNP/40
Code EOC	871150061066955
Code de commande	61066955


Code 12NC	927926084018
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500610669
Conditionnement par carton	40
Codes EAN/UPC – Boîte	8711500634320

Schéma dimensionnel




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE 14W/840 UNP/40	17 mm	549,0 mm	556,1 mm	553,7 mm	563,2 mm

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE 14W/840 UNP/40

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 14W/840 UNP/40



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 14W/840 UNP/40

MASTER TL5 Haute Efficacité (HE)

Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE 14W/840 UNP/40

