



MASTER TL5 Eficiență Înaltă



MASTER TL5 HE 14W/840 UNP/40

Această lampă TL5 (diametru tub 16 mm) are un randament luminos ridicat, ceea ce determină un consum mic de energie. Lampa TL5 High Efficiency asigură o menținere excelentă a fluxului luminos și o bună redare a culorii. Zonele de aplicație: birouri, industrie, clădiri publice și guvernamentale, școli, spitale și iluminatul interior al arenelor sportive.

Warnings and safety

- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

Catalog de date

Informații generale	
Baza elementului de fixare	G5 [G5]
Caracteristici	na [Not Applicable]
Referință de măsurare a fluxului	Sphere
Date tehnice lumină	
Cod culoare	840 [CCT of 4000K]
Flux luminos	1.200 lm
Denumirea culorii	Alb rece (CW)
Coordonată cromatică X (nom.)	0,38
Coordonată cromatică Y (nom.)	0,38
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	86 lm/W
Indice de redare a culorilor (IRC)	80


Funcționare și sistem electric	
Consum de curent	14,0 W
Curent lampă (nom.)	0,165 A
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Da
Sistem mecanic și carcasă	
Formă bec	T5 [16 mm (T5)]
Aprobare și aplicație	
Clasă de eficiență energetică	G
Conținut de mercur (Hg) (nom.)	1,2 mg
Consum de energie kWh/1000 h	14 kWh

MASTER TL5 Eficiență Înaltă

Număr de înregistrare EPREL	423445
Date despre produs	
Nume comandă produs	MASTER TL5 HE 14W/840 UNP/40
Numele complet al produsului	MASTER TL5 HE 14W/840 UNP/40
Full EOC	871150061066955
Cod de comandă	61066955


Număr material (12NC)	927926084018
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8711500610669
Numărător SAP – Pachete per exterior	40
EAN/UPC – Cutie	8711500634320

Cote




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE 14W/840 UNP/40	17 mm	549,0 mm	556,1 mm	553,7 mm	563,2 mm

Date fotometrice




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE 14W/840 UNP/40

Durată de viață



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 14W/840 UNP/40



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 14W/840 UNP/40

MASTER TL5 Eficiență Înaltă

Durată de viață



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE 14W/840 UNP/40

