



MASTER TL5 HE



MASTER TL5 HE 14W/840 1SL/40

Die hocheffiziente MASTER TL5 HE mit 16 mm Röhrendurchmesser bietet exzellente Lichtstromstabilität und gute Farbwiedergabe. Anwendungsbereiche sind Büroräume, Industrie, öffentlich Gebäude, Schulen und Krankenhäuser.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	G5
Eigenschaften	na [Not Applicable]
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
Lichttechnische Daten	
Farbcode	840 [CCT of 4000K]
Lichtstrom	1.200 lm
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)
Farbkoordinate X (Nom)	0,38
Farbkoordinate Y (nom.)	0,38
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K
Nennlichtausbeute (nom.)	86 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	14,0 W


Lampenstrom (Nom)	0,165 A
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	T5
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	G
Quecksilbergehalt (Nom)	1,2 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	14 kWh
EPREL Registrierungsnummer	423447
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MASTER TL5 HE 14W/840 SLV/40
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER TL5 HE 14W/840 1SL/40
Gesamt-Produktcode	871150063940055

MASTER TL5 HE

Bestellcode	63940055
Material-Nr. (12NC)	927926084055
Lokaler Bestellcode	TL514840
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500639400


Zähler - Pakete pro Außenkarton	40
EAN Umverpackung	8711500867483

Abmessungsskizzen




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE 14W/840 SLV/40	17 mm	549,0 mm	556,1 mm	553,7 mm	563,2 mm

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE 14W/840 SLV/40

Lebensdauer




Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 14W/840 SLV/40



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 14W/840 SLV/40

MASTER TL5 HE

Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE 14W/840 SLV/40

