



MASTER TL5 High Efficiency

MASTER TL5 HE 14W/840 SLV/40

Lampu TL5 ini (diameter tabung 16 mm) memiliki efektivitas cahaya yang tinggi, sehingga menghasilkan konsumsi energi yang rendah. Lampu TL5 berefisiensi tinggi menawarkan konsistensi lumen yang luar biasa dan renderasi warna yang baik. Area aplikasi antara lain pencahayaan perkantoran, industri, bangunan umum dan pemerintah, sekolah, rumah sakit, dan olahraga dalam ruangan.

Warnings and Safety

- Lampu yang pecah sangat tidak mungkin berdampak pada kesehatan Anda. Jika lampu pecah, ventilasikan ruangan selama 30 menit, lalu lepaskan komponen, sebaiknya kenakan sarung tangan. Letakkan komponen tersebut dalam kantong plastik tertutup, lalu bawa ke fasilitas limbah lokal Anda untuk didaur ulang. Jangan gunakan penghisap debu.

Product data

Informasi Umum	
Tutup-Dasar	G5 [G5]
Fitur	na [Not Applicable]
Referensi pengukuran fluks	Sphere
Teknis Lampu	
Kode Warna	840 [CCT of 4000K]
Flux Cahaya	1.200 lm
Penandaan Warna	Cool White (CW)
Koordinat Kromatisitas X (Nom)	0,38
Koordinat Kromatisitas Y (Nom)	0,38
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	4000 K
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	86 lm/W
Indeks renderasi warna (CRI)	80


Pengoperasian dan Kelistrikan	
Konsumsi Daya	14,0 W
Arus Lampu (Nom)	0,165 A
Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	Ya
Mekanis dan Housing	
Bentuk Bohlam	T5 [16 mm (T5)]
Penyetujuan dan Aplikasi	
Kelas Efisiensi Energi	G
Kandungan Merkuri (Hg) (Nom)	1,2 mg
Penggunaan Energi kWh/1000 h	14 kWh

MASTER TL5 High Efficiency

Nomor Registrasi EPREL	423447
Data Produk	
Nama produk pesanan	MASTER TL5 HE 14W/840 SLV/40
Nama lengkap produk	MASTER TL5 HE 14W/840 SLV/40
Kode produk lengkap	871150063940055
Kode urutan	927926084055


No. Material (12NC)	927926084055
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	8711500639400
Numerator - Pak per kotak bagian luar	40
EAN/UPC - Kantung	8711500867483

Dimensional drawing




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE 14W/840 SLV/40	17 mm	549,0 mm	556,1 mm	553,7 mm	563,2 mm

Photometric data




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE 14W/840 SLV/40

Lifetime



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 14W/840 SLV/40



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 14W/840 SLV/40

MASTER TL5 High Efficiency

Lifetime



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE 14W/840 SLV/40

