



MASTER TL5 High Efficiency

MASTER TL5 HE 14W/865 1SL/40

Tällä TL5-lampulla (putken halkaisija 16 mm) on korkea valotehokkuus, minkä ansiosta energiankulutus on alhainen. High Efficiency TL5 -lampulla on erinomainen valovirran pysyvyys ja hyvä värintoisto. Käyttökohdealueita ovat toimistot, teollisuus, julkiset ja virastorakennukset, oppilaitokset, sairaalat ja urheiluvalaistus sisätiloissa.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G5 [G5]
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 %, esilämmitys (nim.)	24000 h
Ominaisuudet	na [Not Applicable]
Järjestelmän kuvaus	Suurteho
LSF esilämm. 2000h, 3h	99 %
LSF esilämm. 4000h, 3h	99 %
LSF esilämm. 6000h, 3h	99 %
LSF esilämm. 8000h, 3h	99 %
LSF esilämm. 16000h nim.,3h	97 %
LSF esilämm. 20000h, 3h	84 %
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	865 [CCT / 6 500 K]
Valovirta (nim.)	1250 lm
Valovirta (nimellinen) (nim.)	1125 lm
Värimerkki	Villeä päivänvalo
Valotehokkuus (maksimivalovirta, nimellinen) (nim.)	91 lm/W
Vastaava värlämpötila (nim.)	6500 K

Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	80 lm/W
Värintoistoindeksi (suurin)	85
Värintoistoindeksi (min.)	80
Värintoistoindeksi (nim.)	82
LLMF 2000 h nimellinen	96 %
LLMF 4000 h nimellinen	95 %
LLMF 6000 h nimellinen	94 %
LLMF 8000 h nimellinen	93 %
LLMF 12000 h nimellinen	92 %
LLMF 16000 h nimellinen	91 %
LLMF 20000 h nimellinen	90 %
Käyttö ja sähkö tiedot	
Power (Rated) (Nom)	14 W
Lampun virta (nim.)	0,165 A
Lämpötila	
Suunnittelulämpötila (nim.)	35 °C

MASTER TL5 High Efficiency

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä
---------------	-------

Mekaaniset tiedot ja runko

Kannan tiedot	Vihreä kanta
---------------	--------------

Hyväksyntä ja käyttökohteet

Energiätehokkuusmerkintä (EEL)	A+
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	1,4 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	15 kWh


Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871150071009355
-----------------	-----------------

Tilastuotteen nimi	MASTER TL5 HE 14W/865 SLV/40
EAN/UPC – tuote	8711500710093
Tilaukoodi	71009355
Sähkönumero	4927166
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	40
Materiaalinumero (12NC)	927926086555
Nettopaino (kappale)	52,000 g
ILCOS Code	FDH-14/65/1B-L/P-G5-16/550

Rajoitukset ja turvallisuus


Mittapiirros




TL5 14W/865/GP HE

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE 14W/865 SLV/40	17 mm	549,0 mm	556,1 mm	553,7 mm	563,2 mm

Valonjakotiedot




Värisävy /865



Värisävy /865

MASTER TL5 High Efficiency

Käyttöikä



LDLE_TL5-HE8_0002-Life expectancy diagram

