



MASTER TL5 Haute Efficacité (HE)



MASTER TL5 HE 14W/865 1SL/40

La lampe TL5 (diamètre de tube de 16 mm) présente un rendement lumineux élevé qui se traduit par une consommation d'énergie réduite. La lampe TL5 Haut Rendement offre un excellent maintien du flux et un bon rendu des couleurs. Les domaines d'applications sont les bureaux, les locaux industriels, les bâtiments publics et gouvernementaux, les hôpitaux et l'éclairage sportif à l'intérieur.

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Informations générales	
Culot	G5 [G5]
Caractéristiques	na [Not Applicable]
Référence de mesure de flux	Sphere
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	865 [CCT of 6500K]
Flux lumineux	1.125 lm
Désignation de la couleur	Lumière naturelle froide
Coordonnée chromatique X	0,313
Coordonnée chromatique Y	0,337
Température de couleur corrélée (nom.)	6500 K
Efficacité lumineuse (nominale)	80 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	82


Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	14,0 W
Courant lampe (nom.)	0,165 A
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Mécanique et boîtier	
Forme de la lampe	T5 [16 mm (T5)]
Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	G
Taux de mercure (Hg) (nom.)	1,2 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	14 kWh

MASTER TL5 Haute Efficacité (HE)

Numéro d'enregistrement EPREL	423448
Données du produit	
Nom du produit de la commande	MASTER TL5 HE 14W/865 SLV/40
Nom de produit complet	MASTER TL5 HE 14W/865 1SL/40
Code EOC	871150071009355
Code de commande	71009355
Code 12NC	927926086555


Code de commande local	TL514W865
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500710093
Conditionnement par carton	40
Codes EAN/UPC – Boîte	8711500867490

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE 14W/865 SLV/40	17 mm	549,0 mm	556,1 mm	553,7 mm	563,2 mm



Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour – MASTER TL5 HE 14W/865 SLV/40

MASTER TL5 Haute Efficacité (HE)

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 14W/865 SLV/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 14W/865 SLV/40



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE 14W/865 SLV/40

