



# MASTER TL5 HE (High Efficiency)



## MASTER TL5 HE 14W/865 1SL/40

Questa lampada TL5 (diametro tubo 16 mm) è contraddistinta da un'efficacia luminosa elevata, che risulta in un basso consumo energetico. La lampada TL5 High Efficiency offre eccellente mantenimento lumen e buona resa dei colori. Le aree di applicazione includono uffici, industria, edifici pubblici e amministrativi, scuole, ospedali e illuminazione di impianti sportivi al coperto.

## Warnings and safety

• È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

#### Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	G5 [G5]
Caratteristiche	na [Not Applicable]
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	865 [CCT of 6500K]
Flusso luminoso	1.125 lm
Designazione colore	Cool Daylight
Coordinata Y cromaticità (Nom)	0,313
Coordinata cromatica Y (Nom)	0,337
Temperatura del colore correlata	6500 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	80 lm/W
Indice di resa cromatica (CRI)	82

Funzionamento e parte elettrica	
Consumo energetico	14,0 W
Corrente lampada (Nom)	0,165 A
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Sì
Meccanica e corpo	
Forma lampadina	T5 [16 mm (T5)]
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	G
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	1,2 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	14 kWh


Datasheet, 2023, Aprile 17 Dati soggetti a modifiche

# **MASTER TL5 HE (High Efficiency)**

Numero di registrazione EPREL	423448
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	MASTER TL5 HE 14W/865 SLV/40
Nome completo prodotto	MASTER TL5 HE 14W/865 1SL/40
Full EOC	871150071009355
Descrizione codice locale	TL51486
Codice d'ordine	71009355

Codice materiale (12NC)	927926086555
Codice locale	TL51486
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500710093
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	40
EAN/UPC - Case	8711500867490


## Disegno tecnico



 Product
 D (max)
 A (max)
 B (max)
 B (min)
 C (max)

 MASTER TL5 HE 14W/865 SLV/40
 17 mm
 549,0 mm
 556,1 mm
 553,7 mm
 563,2 mm


#### Fotometrie




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE 14W/865 SLV/40

# **MASTER TL5 HE (High Efficiency)**

#### Durata





Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 14W/865 SLV/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 14W/865 SLV/40



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE 14W/865 SLV/40



© 2023 Signify Holding Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.