



MASTER TL5 HE



MASTER TL5 HE 14W/865 1SL/40

Ta świetlówka TL5 (o średnicy bańki 16 mm) wyróżnia się wysoką skutecznością świetlną, co przekłada się na bardzo niskie zużycie energii. Wersja High Efficiency TL5 zapewnia doskonałe utrzymanie strumienia świetlnego i dobre oddawanie barw. Nadaje się do stosowania w biurach, halach fabrycznych, budynkach użyteczności publicznej i administracyjnych, szkołach, szpitalach i wewnątrz obiektów sportowych.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło jakkolwiek zagrażać zdrowiu użytkownika. W razie stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez około 30 minut oraz usunąć odłamki, najlepiej używając rękawiczek. Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	G5
Cechy	na [Not Applicable]
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	865 [CCT of 6500K]
Strumień Świetlny	1 125 lm
Oznaczenie koloru	Zimne światło dzienne
Współrzędna Chromatyczności X (Nom)	0,313
Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)	0,337
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	6500 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	80 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	82


Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie energii	14,0 W
Lamp Current (Nom)	0,165 A
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Tak
Mechanika i korpus	
Kształt bańki	T5
Certyfikaty i zastosowania	
Klasa Efektywności Energetycznej	G
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	1,2 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	14 kWh
Numer Rejestracyjny EPREL	423448

MASTER TL5 HE

Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER TL5 HE 14W/865 SLV/40
Pełna nazwa produktu	MASTER TL5 HE 14W/865 1SL/40
Full EOC	871150071009355
Kod zamówienia	71009355
Materiał Nr (12NC)	927926086555


Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8711500710093
Numerator - Packs per outer box	40
EAN/UPC – Opakowanie	8711500867490

Rysunki techniczne




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE 14W/865 SLV/40	17 mm	549,0 mm	556,1 mm	553,7 mm	563,2 mm

Dane fotometryczne




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE 14W/865 SLV/40

Okres eksploatacji




Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 14W/865 SLV/40



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 14W/865 SLV/40

MASTER TL5 HE

Okres eksploatacji



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE 14W/865 SLV/40

