



# MASTER TL5 HE

## MASTER TL5 HE 14W/865 1SL/40

Denna TL5-lampa (rördiameter 16 mm) har ett högt ljusutbyte, vilket ger en låg energiförbrukning. Den högeffektiva TL5-lampan ger utmärkt bibehållet ljusflöde och bra färgåtergivning. Användningsområdena är kontor, industri, offentliga byggnader och myndighetsbyggnader, skolor, sjukhus och sportbelysning inomhus.

### Produktdata

Allmän information	
Socket	G5 [ G5]
Livslängd vid 50 % lampbortfall, förvärmning (nom)	24000 h
Egenskaper	na [ Not Applicable]
Systembeskrivning	Hög effektivitet
LSF varm 2000tim Spec. [3t]	99 %
LSF varm 4000tim Spec. [3t]	99 %
LSF varm 6000tim Spec[3t]	99 %
LSF varm 8000tim Spec[3t]	99 %
LSF varm 16000tim Spec[3t]	97 %
LSF varm 20000tim Spec[3t]	84 %

Ljusteknik	
Färgkod	865 [ CCT av 6 500 K]
Ljusflöde (nom)	1250 lm
Ljusflöde (märkvärde) (nom)	1125 lm
Färgbeteckning	Kallt dagsljus
Ljusutbyte (@ max lumen, märkvärde) (nom)	91 lm/W
Korrelerad färgtemperatur (nom)	6500 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	80 lm/W
Färgåtergivningsindex (max)	85
Färgåtergivningsindex (min)	80
Färgåtergivningsindex (nom)	82

LLMF 2 000 tim specificerat	96 %
LLMF 4 000 tim specificerat	95 %
LLMF 6 000 tim specificerat	94 %
LLMF 6 000 tim specificerat	93 %
LLMF 12 000 tim specificerat	92 %
LLMF 16 000 tim specificerat	91 %
LLMF 20 000 tim specificerat	90 %

Drift och elektricitet	
Power (Rated) (Nom)	14 W
Lampström (nom)	0,165 A

Temperatur	
Temperatur (nom)	35 °C

Styrenheter och dimring	
Dimbara	Ja

Mekanik och armaturhus	
Socketinformation	Grön ände

Användning och godkännande	
Energieffektivitetsetikett (EEL)	A+

## MASTER TL5 HE


Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)	1,4 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	15 kWh
<b>Produktdata</b>	
Fullständig produktkod	871150071009355
Beställningsproduktnamn	MASTER TL5 HE 14W/865 SLV/40
EAN/UPC – Produkt	8711500710093
Beställningsnummer	71009355

E-nummer	8343010
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare – antal förpackningar per kartong	40
Materialnummer (12NC)	927926086555
Nettovikt (stycke)	52,000 g
ILCOS kod	FDH-14/65/1B-L/P-G5-16/550

### Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.


### Måttskiss




TL5 14W/865/GP HE

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE 14W/865 SLV/40	17 mm	549,0 mm	556,1 mm	553,7 mm	563,2 mm

### Fotometriska data



Ljutfärg /865



Ljutfärg /865

# MASTER TL5 HE

## Livslängd

