



MASTER TL5 High Energy Secura

MASTER TL5 HE Secura 14W/840 UNP/40

TL5 High Efficiency Secura lyskilden (rørdiameter 16 mm) har en speciel belægning, der beskytter lysstofrørets glas og andre komponenter for at undgå frigivelsen af metaller, hvis lysstofrøret skulle gå i stykker. Nem identifikation i kontrolsituationer på grund af den blå ring i den ene ende. Produktet kan bruges alle steder, hvor knust glas kan forstyrre arbejde og udgøre en sikkerhedsrisiko for personer og produkter, f.eks. i fødevarerindustrien. Lyskilden overholder HACCP-regulativerne og understøtter HACCP-certificering.

Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	G5 [G5]
Lysteknisk	
Farvekode	840 [CCT of 4000K]
Lysstrøm	1.350 lm
Farvetegnelse	Kold hvid (CW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	86 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	82
Drift og el	
Strømforbrug	14,0 W


Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,165 A
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Mekanik og armaturhus	
Lyskildeform	T5 [16 mm (T5)]
Godkendelse og anvendelsesområde	
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	1,4 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	15 kWh

MASTER TL5 High Energy Secura

Produktdata	
Ordreproduktnavn	MASTER TL5 HE Secura 14W/840 UNP/40
Det fulde produktnavn	MASTER TL5 HE Secura 14W/840 UNP/40
Full EOC	871150095476355
Ordrekode	95476355
Materialenr. (12NC)	927926184018


Lokal ordrekode	2051002026
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8711500954763
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	40
EAN/UPC – kasse	8711500954770

Målskitse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE Secura 14W/840 UNP/40	17 mm	549,0 mm	556,1 mm	553,7 mm	563,2 mm



Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE Secura 14W/840 UNP/40


MASTER TL5 High Energy Secura

Levetid



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE Secura 14W/840 UNP/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE Secura 14W/840 UNP/40



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE Secura 14W/840 UNP/40

