



TL5 consumer products



TL5 HE 21W WW 1PP/10

A TL5 lamp is 40% thinner and 5 cm shorter than corresponding TL-D lamp. The lamps are available in 3 wattages and in 2 colors (warm white and cool white).

Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G5
Ominaisuudet	na [Not Applicable]
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	830 [CCT of 3000K]
Valovirta	1 900 lm
Värimerkki	Lämmin valkoinen (WW)
Kromaattisuuskordinaatti X (nim.)	0,44
Kromaattisuuskordinaatti Y (nim.)	0,403
Vastaava värlämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	90 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	82
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Virrankulutus	20,8 W


Lampun virta (nim.)	0,165 A
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Mekaaniset tiedot ja runko	
Hehkulampun muoto	T5 [16 mm (T5)]
Merkinnät ja luokitukset	
Energiatohokkuusluokka	G
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	1,2 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	21 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	423451
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	TL5 HE 21W WW 1PP/10
Koko tuotenimi	TL5 HE 21W WW 1PP/10
Full EOC	871150089721325

TL5 consumer products

Tilaukoodi	89721325
Tuotekoodi (12NC)	927926283032
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8711500897213


SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
EAN/UPC – laatikko	8711500897220

Mittapiirros




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL5 HE 21W WW 1PP/10	17 mm	849,0 mm	856,1 mm	853,7 mm	863,2 mm

Valonjakotiedot




Spectral Power Distribution Colour - TL5 HE 21W WW 1PP/10

Käyttöikä




Life Expectancy Diagram - TL5 HE 21W WW 1PP/10



Life Expectancy Diagram - TL5 HE 21W WW 1PP/10

TL5 consumer products

Käyttöikä



Lumen Maintenance Diagram - TL5 HE 21W WW 1PP/10

