



MASTER TL5 High Efficiency



MASTER TL5 HE 21W/830 SLV/20

Deze TL5-lamp (buisdiameter 16 mm) heeft een hoog lichtrendement, wat resulteert in een laag energieverbruik. De High Efficiency TL5-lamp levert een uitstekend lumenbehoud en goede kleurweergave. Toepassingen zijn kantoren, industrie, openbare en overheidsgebouwen, scholen, ziekenhuizen en binnensportaccommodaties.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens


Algemene informatie	
Lampvoet	G5 [G5]
Eigenschappen	na [Not Applicable]
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]
Lichtstroom	2.100 lm
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	90 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	>80
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	20,6 W

Lampstroom (nom.)	0,165 A
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampvorm	T5 [16 mm (T5)]
Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntielabel	G
Kwikhoud (Hg) (nom.)	1,2 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	23 kWh
EPREL-registratienummer	423452

MASTER TL5 High Efficiency


Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	MASTER TL5 HE 21W/830 SLV/20
Volledige productnaam	MASTER TL5 HE 21W/830 SLV/20
Full EOC	871150063942405
Bestelcode	63942405
Materiaalnr. (12NC)	927926283061
Lokale code	TL521W830

Maatschets




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE 21W/830 SLV/20	17 mm	849,0 mm	856,1 mm	853,7 mm	863,2 mm

Fotometrische gegevens




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE 21W/830 SLV/20

Levensduur



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 21W/830 SLV/20



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 21W/830 SLV/20

MASTER TL5 High Efficiency

Levensduur



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE 21W/830 SLV/20

