



MASTER TL5 High Efficiency

MASTER TL5 HE 21W/840 UNP/40

Лампа TL5 (диаметр трубки 16 мм) отличается высокой эффективностью освещения ввиду низкого потребления электроэнергии. Лампа высокой эффективности TL5 поддерживает стабильный световой поток и хорошую цветопередачу. Может применяться в офисах, общественных и правительственных зданиях, школах, больницах, на промышленных объектах и при освещении крытых спортзалов.

Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	G5 [G5]
Характеристики	na [Not Applicable]
Технические характеристики освещения	
Код цвета	840 [CCT of 4000K]
Светоотдача	2 100 лм
Обозначение цвета	Холодный белый (CW)
Коррелированная цветовая температура (ном.)	4000 К
Эффективность (номинальная) (ном.)	90 лм/Вт
Коэффициент цветопередачи (CRI)	82
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	20,6 В


Ток лампы (ном.)	0,165 А
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Да
Механические компоненты и корпус	
Форма колбы	T5 [16 мм (T5)]
Соответствие требованиям и область применения	
Содержание ртути (Hg) (ном.)	1,2 мг
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	23 kWh
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	MASTER TL5 HE 21W/840 UNP/40
Полное название продукта	MASTER TL5 HE 21W/840 UNP/40

MASTER TL5 High Efficiency

Полный код продукта	871150061072055
Код заказа	927926284018
Материал № (12NC)	927926284018
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8711500610720


Нумератор — упаковок на внешний короб	40
EAN/UPC — короб	8711500634443

Чертеж размеров




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE 21W/840 UNP/40	17 мм	849,0 мм	856,1 мм	853,7 мм	863,2 мм

Фотометрические данные




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE 21W/840 UNP/40

Срок службы



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 21W/840 UNP/40



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 21W/840 UNP/40

MASTER TL5 High Efficiency

Срок службы



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE 21W/840 UNP/40

