

MASTER TL5 HE



MASTER TL5 HE 21W/840 1SL/40

Esta lâmpada TL5 (diâmetro do tubo de 16 mm) possui uma eficiência luminosa elevada, o que resulta num consumo de energia reduzido. A lâmpada TL5 de eficiência elevada oferece uma excelente manutenção de lúmens e uma boa composição de cores. As áreas de aplicação incluem a iluminação de escritórios, indústrias, edifícios públicos e governamentais, escolas, hospitais e recintos desportivos cobertos.

Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	G5 [G5]
Características	na [Not Applicable]
Referência de medição de fluxo	Sphere
Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	840 [CCT of 4000K]
Fluxo Luminoso	1.900 lm
Designação da cor	Branco frio (CW)
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	0,38
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	0,38
Temperatura de cor correlacionada	4000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	90 lm/W
Color rendering index (CRI)	80


Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Consumo de Energia	20,8 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	0,165 A
Controlos e regulação	
Regulável	Sim
Características mecânicas e compartimento	
Formato da lâmpada	T5 [16 mm (T5)]
Aprovação e aplicação	
Classe de Eficiência Energética	G
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	1,2 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	21 kWh
Número de registo EPREL	423455

MASTER TL5 HE

Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	MASTER TL5 HE 21W/840 SLV/40
Nome do produto completo	MASTER TL5 HE 21W/840 1SL/40
Código do produto completo	871150063944855
Código de encomenda	63944855
N.º material (12NC)	927926284055


Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8711500639448
Numerador – Embalagens por caixa exterior	40
EAN/UPC – Caso	8711500867551

Desenho dimensional




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE 21W/840 SLV/40	17 mm	849,0 mm	856,1 mm	853,7 mm	863,2 mm

Dados fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE 21W/840 SLV/40

Vida útil



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 21W/840 SLV/40



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 21W/840 SLV/40

MASTER TL5 HE

Vida útil



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE 21W/840 SLV/40

