



MASTER TL5 Haute Efficacité (HE)



MASTER TL5 HE 21W/840 1SL/20

La lampe TL5 (diamètre de tube de 16 mm) présente un rendement lumineux élevé qui se traduit par une consommation d'énergie réduite. La lampe TL5 Haut Rendement offre un excellent maintien du flux et un bon rendu des couleurs. Les domaines d'applications sont les bureaux, les locaux industriels, les bâtiments publics et gouvernementaux, les hôpitaux et l'éclairage sportif à l'intérieur

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Informations générales	
Culot	G5 [G5]
Caractéristiques	na [Not Applicable]
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	840 [CCT of 4000K]
Flux lumineux	2.100 lm
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	90 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	82
Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	20,6 W


Courant lampe (nom.)	0,165 A
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Mécanique et boîtier	
Forme de la lampe	T5 [16 mm (T5)]
Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	G
Taux de mercure (Hg) (nom.)	1,2 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	23 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	423455

MASTER TL5 Haute Efficacité (HE)

Données du produit	
Nom du produit de la commande	MASTER TL5 HE 21W/840 SLV/20
Nom de produit complet	MASTER TL5 HE 21W/840 1SL/20
Code EOC	871150063944805
Code de commande	63944805
Code 12NC	927926284061
Code de commande local	TL521W840


Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500639448
Conditionnement par carton	20
Codes EAN/UPC – Boîte	8711500264558

Schéma dimensionnel




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE 21W/840 SLV/20	17 mm	849,0 mm	856,1 mm	853,7 mm	863,2 mm

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE 21W/840 SLV/20

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 21W/840 SLV/20



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 21W/840 SLV/20

MASTER TL5 Haute Efficacité (HE)

Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE 21W/840 SLV/20

