



MASTER TL5 HE

MASTER TL5 HE 28W/827 1SL/40

Tyto zářivky TL5 (průměr trubice 16 mm) nabízejí vysokou účinnost a současně nízkou spotřebu energie. Zářivky TL5 High Efficiency nabízejí vynikající zachování světelného toku po dobu životnosti a dobré barevné podání. Mezi oblasti použití patří kanceláře, průmyslových areály, veřejné a vládní budovy, školy, nemocnice a vnitřní sportovní osvětlení.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	G5 [G5]
Životnost do 50 % poruch při přehřívání (jmen.)	24000 h
Vlastnosti	na [Not Applicable]
Popis systému	Vysoká účinnost
zřz tepl. st. 2000h jm,3h	99 %
zřz tepl. st. 4000h jm,3h	99 %
zřz tepl. st. 6000h jm,3h	99 %
zřz tepl. st. 8000h jm,3h	99 %
zřz tepl. st. 16000h jm,3h	97 %
zřz tepl. st. 20000h jm,3h	84 %

Light Technical	
Kód barvy	827 [CCT: 2700 K]
Světelný tok (jmen.)	2900 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	2675 lm
Barevné konstrukce	Žárovkové světlo
Měrný výkon (při max. světelném výkonu, jmen.) (nom.)	104 lm/W
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	96 lm/W
Index barevného podání (max.)	85

Index barevného podání (min.)	80
Index barevného podání (jmen.)	82
zz systému 2000h jmen.	96 %
zz systému 4000h jmen.	95 %
zz systému 6000h jmen.	94 %
zz systému 8000h jmen.	93 %
zz systému 12000h jmen.	92 %
zz systému 16000h jmen.	91 %
zz systému 20000h jmen.	90 %

Operating and Electrical

Power (Rated) (Nom)	27.9 W
Proud zdroje (jmen.)	0,170 A

Temperature

Konstrukční teplota (jmen.)	35 °C
-----------------------------	-------

Controls and Dimming

Regulovatelné	Ano
---------------	-----

MASTER TL5 HE

Mechanical and Housing

Informace na patičce Zelený proužek

Approval and Application

Štítek energetické účinnosti (EEL) A+

Obsah rtuti (Hg) (jmen.) 1,4 mg

Spotřeba energie kWh/1000 h 31 kWh

Product Data

Úplný kód výrobku 871150064322355

Objednávací název produktu MASTER TL5 HE 28W/827 SLV/40

EAN/UPC – výrobek 8711500643223

Objednávací kód 64322355

Číslování – počet v balení 1

Číslování – balení v krabici 40


Materiál č. (12NC) 927926582755

Celková hmotnost (kus) 105,800 g

ILCOS Code FDH-28/27/1B-L/P-G5-16/1150

Varování a bezpečnost


Rozměrové výkresy




TL5 28W/827/GP HE

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE 28W/827 SLV/40	17 mm	1149,0 mm	1156,1 mm	1153,7 mm	1163,2 mm

Fotometrické údaje




Barva světla /827



Barva světla /827

MASTER TL5 HE

Životnost



LDLE_TL5-HE8_0002-Life expectancy diagram

