



MASTER TL5 High Efficiency



MASTER TL5 HE 28W/827 1SL/40

Denne TL5 lyskilde (rørdiameter 16 mm) har et højt lysudbytte og et lavt energiforbrug. Den højeffektive TL5 lyskilde har fremragende bevarelse af lumen og god farvegengivelse. Applikationerne tæller bl.a. kontorer, industribygninger, offentlige bygninger, regeringsbygninger, skoler, hospitaler og sportshaller.

Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	G5 [G5]
Egenskaber	na [Not Applicable]
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
Lysteknisk	
Farvekode	827 [CCT of 2700K]
Lysstrøm	2.675 lm
Farvetegnelse	Glødepære, hvid
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	0.463
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	0.42
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	96 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	82


Drift og el	
Strømforbrug	28,1 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,170 A
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Mekanik og armaturhus	
Lyskildeform	T5 [16 mm (T5)]
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	F
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	1,2 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	29 kWh
EPREL-registreringsnummer	423457

MASTER TL5 High Efficiency

Produktdata	
Ordreproduktnavn	MASTER TL5 HE 28W/827 SLV/40
Det fulde produktnavn	MASTER TL5 HE 28W/827 1SL/40
Full EOC	871150064322355
Beskrivelse af lokal kode	2051002725
Ordrekode	64322355
Materialenr. (12NC)	927926582755
Lokal ordrekode	2051002725


SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8711500643223
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	40
EAN/UPC – kasse	8711500867575

Målskitse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE 28W/827 SLV/40	17 mm	1.149,0 mm	1.156,1 mm	1.153,7 mm	1.163,2 mm



Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour – MASTER TL5 HE 28W/827 SLV/40

MASTER TL5 High Efficiency

Levetid



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 28W/827 SLV/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 28W/827 SLV/40



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE 28W/827 SLV/40

