



MASTER TL5 HE



MASTER TL5 HE 28W/827 1SL/40

Ta świetlówka TL5 (o średnicy bańki 16 mm) wyróżnia się wysoką skutecznością świetlną, co przekłada się na bardzo niskie zużycie energii. Wersja High Efficiency TL5 zapewnia doskonałe utrzymanie strumienia świetlnego i dobre oddawanie barw. Nadaje się do stosowania w biurach, halach fabrycznych, budynkach użyteczności publicznej i administracyjnych, szkołach, szpitalach i wewnątrz obiektów sportowych.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło jakkolwiek zagrażać zdrowiu użytkownika. W razie stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez około 30 minut oraz usunąć odłamki, najlepiej używając rękawiczek. Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Dane produktu

Informacje ogólne		Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Podstawa-nasadka	G5 [G5]	Zużycie energii	28,1 W
Cechy	na [Not Applicable]	Lamp Current (Nom)	0,170 A
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere	Układy sterowania i ściemnianie	
Dane techniczne oświetlenia		Z możliwością przyciemniania	Tak
Kod barwy	827 [CCT of 2700K]	Mechanika i korpus	
Strumień Świetlny	2 675 lm	Kształt bańki	T5 [16 mm (T5)]
Oznaczenie koloru	Ciepły biały	Certyfikaty i zastosowania	
Współrzędna Chromatyczności X (Nom)	0,463	Klasa Efektywności Energetycznej	F
Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)	0,42	Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	1,2 mg
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	2700 K	Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	29 kWh
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	96 lm/W	Numer Rejestracyjny EPREL	423457
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	82		

MASTER TL5 HE

Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER TL5 HE 28W/827 SLV/40
Pełna nazwa produktu	MASTER TL5 HE 28W/827 1SL/40
Full EOC	871150064322355
Kod zamówienia	64322355
Materiał Nr (12NC)	927926582755


Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8711500643223
Numerator - Packs per outer box	40
EAN/UPC – Opakowanie	8711500867575

Rysunki techniczne




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE 28W/827 SLV/40	17 mm	1 149,0 mm	1 156,1 mm	1 153,7 mm	1 163,2 mm

Dane fotometryczne




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE 28W/827 SLV/40

Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 28W/827 SLV/40



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 28W/827 SLV/40

MASTER TL5 HE

Okres eksploatacji



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE 28W/827 SLV/40

