

MASTER TL5 High Efficiency



MASTER TL5 HE 28W/830 UNP/40

Denne TL5 lyskilde (rørdiameter 16 mm) har et højt lysudbytte og et lavt energiforbrug. Den højeffektive TL5 lyskilde har fremragende bevarelse af lumen og god farvegengivelse. Applikationerne tæller bl.a. kontorer, industribygninger, offentlige bygninger, regeringsbygninger, skoler, hospitaler og sportshaller.

Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	G5 [G5]
Egenskaber	na [Not Applicable]
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
Lysteknisk	
Farvekode	830 [CCT of 3000K]
Lysstrøm	2.675 lm
Farvetegnelse	Varm hvid (WW)
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	0,44
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	0,403
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	96 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	82

Drift og el	
Strømforbrug	28,1 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,170 A
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Mekanik og armaturhus	
Lyskildeform	T5 [16 mm (T5)]
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	F
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	1,2 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	29 kWh
EPREL-registreringsnummer	423458

MASTER TL5 High Efficiency

Produktdata

Ordreprodukt navn	MASTER TL5 HE 28W/830 UNP/40
Det fulde produkt navn	MASTER TL5 HE 28W/830 UNP/40
Full EOC	871150061081255
Beskrivelse af lokal kode	2051004723
Ordrekode	61081255
Materialenr. (12NC)	927926583018
Lokal ordrekode	2051004723

SAP-tæller – antal pr. pakke

1

EAN/UPC – Produkt/Æske

8711500610812


Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig
emballage)

40

EAN/UPC – kasse


8711500634528

Målskitse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE 28W/830 UNP/40	17 mm	1.149,0 mm	1.156,1 mm	1.153,7 mm	1.163,2 mm



Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour – MASTER TL5 HE 28W/830 UNP/40

MASTER TL5 High Efficiency

Levetid



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 28W/830 UNP/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 28W/830 UNP/40



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE 28W/830 UNP/40

