PHILIPS

Lighting



MASTER TL5 Haute Efficacité (HE)

F A↑G

MASTER TL5 HE 28W/830 UNP/40

La lampe TL5 (diamètre de tube de 16 mm) présente un rendement lumineux élevé qui se traduit par une consommation d'énergie réduite. La lampe TL5 Haut Rendement offre un excellent maintien du flux et un bon rendu des couleurs. Les domaines d'applications sont les bureaux, les locaux industriels, les bâtiments publics et gouvernementaux, les hôpitaux et l'éclairage sportif à l'intérieur

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Informations générales	
Culot	G5 [G5]
Caractéristiques	na [Not Applicable]
Référence de mesure de flux	Sphere

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	830 [CCT of 3000K]
Flux lumineux	2.675 lm
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)
Coordonnée chromatique X	0,44
Coordonnée chromatique Y	0,403
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	96 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	82

Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	28,1 W
Courant lampe (nom.)	0,170 A

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui

Mécanique et boîtier	
Forme de la lampe	T5 [16 mm (T5)]

Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	F
Taux de mercure (Hg) (nom.)	1,2 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	29 kWh

MASTER TL5 Haute Efficacité (HE)


Numéro d'enregistrement EPREL	423458

Code de commande local	TL528W830IP
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500610812
Conditionnement par carton	40
Codes EAN/UPC - Boîte	8711500634528

Données du produit


Nom du produit de la commande	MASTER TL5 HE 28W/830 UNP/40
Nom de produit complet	MASTER TL5 HE 28W/830 UNP/40
Code EOC	871150061081255
Code de commande	61081255
Code 12NC	927926583018

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE 28W/830 UNP/40	17 mm	1.149,0 mm	1.156,1 mm	1.153,7 mm	1.163,2 mm


Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE 28W/830 UNP/40

MASTER TL5 Haute Efficacité (HE)

Durée de vie





Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 28W/830 UNP/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 28W/830 UNP/40



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE 28W/830 UNP/40

© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.