



MASTER TL5 Haute Efficacité (HE)

MASTER TL5 HE 28W/865 UNP/40

La lampe TL5 (diamètre de tube de 16 mm) présente un rendement lumineux élevé qui se traduit par une consommation d'énergie réduite. La lampe TL5 Haut Rendement offre un excellent maintien du flux et un bon rendu des couleurs. Les domaines d'applications sont les bureaux, les locaux industriels, les bâtiments publics et gouvernementaux, les hôpitaux et l'éclairage sportif à l'intérieur

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit


Informations générales		Courant lampe (nom.)	
Culot	G5 [G5]		0,170 A
Caractéristiques	na [Not Applicable]	Commandes et gradation	
		Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Données techniques de l'éclairage		Mécanique et boîtier	
Code couleur	865 [CCT of 6500K]	Forme de la lampe	T5 [16 mm (T5)]
Flux lumineux	2 700 lm	Approbation et application	
Désignation de la couleur	Lumière naturelle froide	Taux de mercure (Hg) (nom.)	1,2 mg
Température de couleur corrélée (nom.)	6500 K	Consommation d'énergie kWh/1 000 h	31 kWh
Efficacité lumineuse (nominale)	90 lm/W	Données du produit	
Indice de rendu de couleur (IRC)	82	Nom du produit de la commande	MASTER TL5 HE 28W/865 UNP/40
Fonctionnement et électricité		Nom de produit complet	MASTER TL5 HE 28W/865 UNP/40
Consommation électrique	27,9 W		

MASTER TL5 Haute Efficacité (HE)

Code EOC	871150061092855
Code de commande	61092855
Code T2NC	927926586518
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500610928


Conditionnement par carton	40
Codes EAN/UPC – Boîte	8711500634603

Schéma dimensionnel




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE 28W/865 UNP/40	17 mm	1 149,0 mm	1 156,1 mm	1 153,7 mm	1 163,2 mm

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE 28W/865 UNP/40

Durée de vie




Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 28W/865 UNP/40



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 28W/865 UNP/40

MASTER TL5 Haute Efficacité (HE)

Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE 28W/865 UNP/40

