



TL5 Essential HE Super 80

TL5 Essential 28W/827 1SL/40

飛利浦 TL5 Essential Super80 是一款全新的日光燈管，價格經濟實惠，可靠耐用，能為居家使用者和專業使用者提供優美的迷你照明解決方案。

安全提示


· 20,000 小時使用壽命 (3 小時循環，50% 維持不減)，搭配符合 ENEC 標準的預熱安定器。非 ENEC 標準安定器的使用效能可能與此處資訊有所不同。

产品数据

| 一般資訊 | | 機械與外罩 | |
|--------------|--------------------|-----------------|------------------------------|
| 燈座基底 | G5 | 燈泡形狀 | T5 |
| 照明技術 | | 認證與應用 | |
| 色碼 | 827 [CCT of 2700K] | 汞 (Hg) 含量 (標稱) | 2.0 mg |
| 光通量 | 2,900 lm | 產品資料 | |
| 色彩名稱 | 白熾白色 | 下訂產品名稱 | TL5 Essential 28W/827 1SL/40 |
| 相關色彩溫度 (規範) | 2700 K | 完整產品名稱 | TL5 Essential 28W/827 1SL/40 |
| 光效 (額定) (標準) | 94 lm/W | 完整產品代碼 | 872790092135900 |
| 演色性指數 (CRI) | 82 | 訂單代碼 | 927926782758 |
| 運轉與電力 | | 材質 Nr. (12NC) | 927926782758 |
| 耗電量 | 27.8 W | 分子 - 每個包裝的數量 | 1 |
| 燈具電流 (標稱) | 0.170 A | EAN/UPC - 產品/案例 | 8727900921359 |
| 控制與調光 | | 分子 - 每一外盒包裝 | 40 |
| 可調光 | 否 | EAN/UPC - 箱 | 8727900921366 |


TL5 Essential HE Super 80

二维绘图



| Product | D (max) | A (max) | B (max) | B (min) | C (max) |
|------------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|
| TL5 Essential 28W/827 1SL/40 | 17.0 mm | 1,149.0 mm | 1,156.1 mm | 1,153.7 mm | 1,163.2 mm |

光度数据



Spectral Power Distribution Colour - TL5 Essential 28W/827 1SL/40

