



TL5 Essential HE Super 80

TL5 Essential 28W/865 1SL/40

A lâmpada Philips TL5 Essential Super80 é uma nova lâmpada fluorescente que proporciona aos usuários finais uma solução de iluminação estética e miniaturizada com alta confiabilidade a baixo preço.

Avisos e Segurança

- 20.000 horas de vida com reator tipo partida programada compatível com ENEC.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	G5
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Dados técnicos de luz	
Código da cor	865 [CCT of 6500K]
Fluxo luminoso	2.700 lm
Designação da cor	Luz natural
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	6500 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	94 lm/W
Color rendering index (CRI)	82
Dados elétricos e de operação	
Consumo de energia	27,8 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	0,170 A
Controles e dimerização	
Regulável	Não


Dados mecânicos e de compartimento	
Forma da lâmpada	T5
Aprovação e aplicação	
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	2,0 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	31 kWh
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	TL5 Essential 28W/865 1SL/40
Nome do produto completo	TL5 Essential 28W/865 1SL/40
Full EOC	871150057047555
Descrição do código local	LAMPADA FLUOR TUBULAR TL5-28W-ESS/865
Código de encomenda	927926786558
Nº do material (12NC)	927926786558
Código local	TL5-28W-ESS/865
Numerador — Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - produto/caixa	8711500570475
Numerador SAP — Embalagens por exterior	40

TL5 Essential HE Super 80

EAN/UPC – caixa


8711500570482

Desenho dimensional



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL5 Essential 28W/865	17,0 mm	1.149,0 mm	1.156,1 mm	1.153,7 mm	1.163,2 mm
1SL/40					

Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - TL5 Essential 28W/865 1SL/40

