



MASTER TL5 HE

MASTER TL5 HE 35W/830 SLV/40

Tyto zářivky TL5 (průměr trubice 16 mm) nabízejí vysokou účinnost a současně nízkou spotřebu energie. Zářivky TL5 High Efficiency nabízejí vynikající zachování světelného toku po dobu životnosti a dobré barevné podání. Mezi oblasti použití patří kanceláře, průmyslových areály, veřejné a vládní budovy, školy, nemocnice a vnitřní sportovní osvětlení.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	G5 [G5]
Životnost do 50 % poruch při přehřívání (jmen.)	24000 h
Vlastnosti	na [Not Applicable]
Popis systému	Vysoká účinnost
zřz tepl. st. 2000h jm,3h	99 %
zřz tepl. st. 4000h jm,3h	99 %
zřz tepl. st. 6000h jm,3h	99 %
zřz tepl. st. 8000h jm,3h	99 %
zřz tepl. st. 16000h jm,3h	97 %
zřz tepl. st. 20000h jm,3h	84 %

Light Technical	
Kód barvy	830 [CCT: 3000 K]
Světelný tok (jmen.)	3650 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	3325 lm
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Měrný výkon (při max. světelném výkonu, jmen.) (nom.)	104 lm/W
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	94 lm/W
Index barevného podání (max.)	85

Index barevného podání (min.)	80
Index barevného podání (jmen.)	82
zz systému 2000h jmen.	96 %
zz systému 4000h jmen.	95 %
zz systému 6000h jmen.	94 %
zz systému 8000h jmen.	93 %
zz systému 12000h jmen.	92 %
zz systému 16000h jmen.	91 %
zz systému 20000h jmen.	90 %

Operating and Electrical

Power (Rated) (Nom)	35,5 W
Proud zdroje (jmen.)	0,175 A

Temperature

Konstrukční teplota (jmen.)	35 °C
-----------------------------	-------

Controls and Dimming

Regulovatelné	Ano
---------------	-----

MASTER TL5 HE

Mechanical and Housing

Informace na patici Zelený proužek

Approval and Application

Štítek energetické účinnosti (EEL) A+

Obsah rtuti (Hg) (jmen.) 1,4 mg

Spotřeba energie kWh/1000 h 38 kWh

Product Data

Úplný kód výrobku 871150063950955

Objednávací název produktu MASTER TL5 HE 35W/830 SLV/40

EAN/UPC – výrobek 8711500639509

Objednávací kód 63950955

Číslování – počet v balení 1

Číslování – balení v krabici 40

Materiál č. (12NC) 927927083055

Celková hmotnost (kus) 127,400 g

ILCOS Code FDH-35/30/1B-L/P-G5-16/1450



Rozměrové výkresy



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE 35W/830 SLV/40	17 mm	1449,0 mm	1456,1 mm	1453,7 mm	1463,2 mm

TL5 HE 35W/830/GP

Fotometrické údaje



Barva světla /830

Barva světla /830

MASTER TL5 HE

Životnost



LDLE_TL5-HE8_0001-Life expectancy diagram

LDLE_TL5-HE8_0002-Life expectancy diagram



LDLM_TL5-HE8_0001-Lumen maintenance diagram

