



MASTER TL5 HE



MASTER TL5 HE 35W/830 SLV/40

Esta lâmpada TL5 (diâmetro do tubo de 16 mm) possui uma eficiência luminosa elevada, o que resulta num consumo de energia reduzido. A lâmpada TL5 de eficiência elevada oferece uma excelente manutenção de lúmens e uma boa composição de cores. As áreas de aplicação incluem a iluminação de escritórios, indústrias, edifícios públicos e governamentais, escolas, hospitais e recintos desportivos cobertos.

Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto

Informações gerais		Funcionamento e características elétricas	
Casquilho	G5 [G5]	Consumo de Energia	34,9 W
Características	na [Not Applicable]	Corrente de lâmpada (Nom.)	0,175 A
Referência de medição de fluxo	Sphere		
Caraterísticas técnicas da luz		Controlos e regulação	
Código da cor	830 [CCT of 3000K]	Regulável	Sim
Fluxo Luminoso	3.315 lm		
Designação da cor	Branco quente (WW)		
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	0,44		
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	0,403		
Temperatura de cor correlacionada	3000 K		
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	94 lm/W		
Color rendering index (CRI)	82		
		Características mecânicas e compartimento	
		Formato da lâmpada	T5 [16 mm (T5)]
		Aprovação e aplicação	
		Classe de Eficiência Energética	F
		Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	1,2 mg
		Consumo de energia kWh/1000 h	35 kWh
		Número de registo EPREL	423541


MASTER TL5 HE

Dados do produto

Nome de produto da encomenda	MASTER TL5 HE 35W/830 SLV/40
Nome do produto completo	MASTER TL5 HE 35W/830 SLV/40
Código do produto completo	871150063950955
Código de encomenda	63950955
N.º material (12NC)	927927083055


Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8711500639509
Numerador – Embalagens por caixa exterior	40
EAN/UPC – Caso	8711500867667

Desenho dimensional




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE 35W/830 SLV/40	17 mm	1.449,0 mm	1.456,1 mm	1.453,7 mm	1.463,2 mm

Dados fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE 35W/830 SLV/40

Vida útil



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 35W/830 SLV/40



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 35W/830 SLV/40

MASTER TL5 HE

Vida útil



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE 35W/830 SLV/40

