



MASTER TL5 Haute Efficacité (HE)



MASTER TL5 HE 35W/830 1SL/20

La lampe TL5 (diamètre de tube de 16 mm) présente un rendement lumineux élevé qui se traduit par une consommation d'énergie réduite. La lampe TL5 Haut Rendement offre un excellent maintien du flux et un bon rendu des couleurs. Les domaines d'applications sont les bureaux, les locaux industriels, les bâtiments publics et gouvernementaux, les hôpitaux et l'éclairage sportif à l'intérieur

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit


Informations générales	
Culot	G5 [G5]
Caractéristiques	na [Not Applicable]
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	830 [CCT of 3000K]
Flux lumineux	3.650 lm
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	94 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	82
Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	35,5 W
Courant lampe (nom.)	0,175 A
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Mécanique et boîtier	
Forme de la lampe	T5 [16 mm (T5)]
Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	F
Taux de mercure (Hg) (nom.)	1,2 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	38 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	423541

MASTER TL5 Haute Efficacité (HE)

Données du produit	
Nom du produit de la commande	MASTER TL5 HE 35W/830 SLV/20
Nom de produit complet	MASTER TL5 HE 35W/830 1SL/20
Code EOC	871150063950905
Code de commande	63950905
Code 12NC	927927083061
Code de commande local	TL535W830


Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500639509
Conditionnement par carton	20
Codes EAN/UPC – Boîte	8711500264527

Schéma dimensionnel




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE 35W/830 SLV/20	17 mm	1.449,0 mm	1.456,1 mm	1.453,7 mm	1.463,2 mm

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE 35W/830 SLV/20

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 35W/830 SLV/20



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 35W/830 SLV/20

MASTER TL5 Haute Efficacité (HE)

Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE 35W/830 SLV/20

