

**PHILIPS**

Lighting



# MASTER TL5 Haute Efficacité (HE)



## MASTER TL5 HE 35W/840 UNP/40

La lampe TL5 (diamètre de tube de 16 mm) présente un rendement lumineux élevé qui se traduit par une consommation d'énergie réduite. La lampe TL5 Haut Rendement offre un excellent maintien du flux et un bon rendu des couleurs. Les domaines d'applications sont les bureaux, les locaux industriels, les bâtiments publics et gouvernementaux, les hôpitaux et l'éclairage sportif à l'intérieur

### Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

### Données du produit


Informations générales		Fonctionnement et électricité	
Culot	G5	Consommation électrique	34,9 W
Caractéristiques	na [Not Applicable]	Courant lampe (nom.)	0,175 A
Référence de mesure de flux	Sphère	Commandes et gradation	
Données techniques de l'éclairage			Variation de l'intensité lumineuse
Code couleur	840 [CCT of 4000K]	Oui	
Flux lumineux	3.315 lm	Mécanique et boîtier	
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)	Forme de la lampe	T5
Coordonnée chromatique X	0,38	Approbation et application	
Coordonnée chromatique Y	0,38	Classe d'efficacité énergétique	F
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K	Taux de mercure (Hg) (nom.)	1,2 mg
Efficacité lumineuse (nominale)	94 lm/W	Consommation d'énergie kWh/1 000 h	35 kWh
Indice de rendu de couleur (IRC)	80		

# MASTER TL5 Haute Efficacité (HE)

Numéro d'enregistrement EPREL	423542
<b>Données du produit</b>	
Nom du produit de la commande	MASTER TL5 HE 35W/840 UNP/40
Nom de produit complet	MASTER TL5 HE 35W/840 UNP/40
Code EOC	87115006110555
Code de commande	8711500611055
Code 12NC	927927084018


Code de commande local	TL535W840IIP
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500611055
Conditionnement par carton	40
Codes EAN/UPC – Boîte	8711500634689

## Schéma dimensionnel



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE 35W/840 UNP/40	17 mm	1.449,0 mm	1.456,1 mm	1.453,7 mm	1.463,2 mm



## Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE 35W/840 UNP/40


## MASTER TL5 Haute Efficacité (HE)

### Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 35W/840 UNP/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 35W/840 UNP/40



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE 35W/840 UNP/40

