



MASTER TL5 HE



MASTER TL5 HE 35W/840 1SL/40

Tyto zářivky TL5 (průměr trubice 16 mm) nabízejí vysokou účinnost a současně nízkou spotřebu energie. Zářivky TL5 High Efficiency nabízejí vynikající zachování světelného toku po dobu životnosti a dobré barevné podání. Mezi oblasti použití patří kanceláře, průmyslových areály, veřejné a vládní budovy, školy, nemocnice a vnitřní sportovní osvětlení.

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	G5 [G5]
Vlastnosti	na [Not Applicable]
Referenční měření toku	Sphere
Světelně technické	
Kód barvy	840 [CCT of 4000K]
Světelný tok	3 315 lm
Barevné konstrukce	Studená bílá (CW)
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,38
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,38
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	94 lm/W
Index podání barev (CRI)	80
Provozní a elektrické	
Spotřeba energie	34,9 W


Proud zdroje (jmen.)	0,175 A
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ano
Mechanické a materiály	
Tvar žárovky	T5 [16 mm (T5)]
Certifikace a použití	
Třída energetické účinnosti	F
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1,2 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	35 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	423543
Označení a balení	
Objednávací název produktu	MASTER TL5 HE 35W/840 SLV/40
Celý název výrobku	MASTER TL5 HE 35W/840 1SL/40

MASTER TL5 HE

Full EOC	871150063952355
Objednací kód	63952355
Číslo materiálu (12NC)	927927084055
Místní kód	TL53584HE
Číslování SAP – počet v balení	1


EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500639523
Číslování SAP – balení v krabici	40
Pouzdro – EAN/UPC	8711500867681

Rozměrové výkresy




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE 35W/840 SLV/40	17 mm	1 449,0 mm	1 456,1 mm	1 453,7 mm	1 463,2 mm

Fotometrické údaje




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE 35W/840 SLV/40

Životnost



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 35W/840 SLV/40



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 35W/840 SLV/40

MASTER TL5 HE

Životnost



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE 35W/840 SLV/40

